

ماطن - ميسقتل ورسكلل ةجمدمل تانيعل ريضحت ةدحو يلآال نداعمل و محفل مح ليلقت و نحت KT-LH : رصنعل مقر



ةمدقم

جمدمل تانيعل ميسقتل ورسكلل ماطن رفوي نيتل حرم يلح محللل آلاليلقت ةعسل اليلع نيدعتل و نداعمل و محللل ققيقد تانيعل ذخأو دض مكحم ليغشبتب زميتي و GB ريياعمل اقفو ، ليدعتل ةلباق ميسقت بسنو ، رابغل يلح ذالوفل نم ةعونصم ةيوق رسكل تانوكمو زينجنم.

ديزمل فرع

قيبطتل	فصول	هسيئرل ةئافل
محفل ةدو ليلقت ةياعرل ةمقلاو	ديحتو بييرقتل ليلحتلل محفل تانيعل رمتسم ميسقتل ليلقت ةياعرل ةمقلاو.	نادقف نود GB/T19494 تانيعل ذخ ريياعمل عم قفاوتي ةبوطرل.
نداعمل تاماح ةلعل	تارابتخا لبقتبخل و ، ةبلمل داومل و ، ديحل ماخ تانيعل ةلحرم ليلقت رسك ةبطرل ةياعرل (XRF) ةياعرل ةلحرم ليلقت رسك.	ةيليلحت روسكل ل 150 مميذغت نم محللل رييرل ليلقت م 3 نم لقا.
يحولوي فاشكسالا	تاربتخم ربع ةبئاسل نداعمل بساورو ، روصل اياشو ، بلل تانيعل ةلعل ةياعرل ةبئاسل و ةياعرل ةلحرم ليلقت رسك.	عم ةعاس/محك 2500 ل لصت ةياعرل ةلعل ةياعرل ةلحرم ليلقت رسك.
ةقلا ديوت دوقو ربتخم	تاطحم لابقتسا تاطحم ي ف دراو ل رارحل محفل تانيعل ذخ ةقلا.	ةلثمم و ةياعرل تانيعل نمضوي و ديول لمعل اطاخ يغل.
تيفارحل و نوبركل ةلعل	تيفارحل ةيذغت داوم ، دونال داوم ، يورتل كوكل محفل ققيقد ميسقتل رسك ةياعرل ةلحرم ليلقت رسك.	ثولت و مغانل نوبركل رابغ برست عنن قللم لكه ل لمعل ناك.
تايوامكلا عي نصت نداعمل	ركنل كلل و ، محفل ريحل و ، ةياعرل نداعمل تانيعل ريضحت و محفل ليلقت ةبئاسل تايوامكلا و.	تانيعل ماح نمضت ليدعتل ةلباق ميسقتل بسن ةياعرل تارابتخا ليلقت رسك.

لماعمل	KT-LH-1800A	KT-LH-1800B	KT-LH-1800C	KT-LH-JR800	KT-LH-2500C
ماطنل عون	ةجوزم ةناوطلأس + قراطم (ةيودي ةيذغت)	ةجوزم ةناوطلأس + قراطم (ريسلاب ةيذغت)	ةيذغت (ةجوزم ةناوطلأس + قراطم) (تاضوفرم لقاو ريسلاب)	ةيذغت (ةجوزم ةناوطلأس + قراطم)	ةيذغت (ةجوزم ةناوطلأس + قراطم)
ةيذغت لل محك يصول	م 150 ≤	م 150 ≤	م 150 ≤	م 100 <	م 150 <
يلوال غيرفتل محك	م 6-13	م 6-13	م 6-13 (ليدعتل لباق)	م 6-13 (كفل ةلحرم) حاتم ريغ	م 6-13 حاتم ريغ
غيرفتل محك يوناتل	م 1-3	م 1-3	م 1-3 (ليدعتل لباق)	م 1-3 (لباق ليدعتل لباق)	م 3 <
ةبوطرل لمحت	15% ≤	15% ≤	15% ≤	يساي شه/اف	يساي شه/اف
ميسقتل بسن يلول	لباق 1/2 - 1/8 (ليدعتل لباق)	لباق 1/2 - 1/8 (ليدعتل لباق)	لباق 1/2 - 1/8 (ليدعتل لباق)	حاتم ريغ	لباق قوقشم مسقم (ليدعتل لباق)
ميسقتل بسن يوناتل	1:2	1:2	1:2	حاتم ريغ	1/4 مسقم
بسن يلول محك	لباق 1/2 - 1/32 (ليدعتل لباق)	لباق 1/2 - 1/32 (ليدعتل لباق)	لباق 1/2 - 1/32 (ليدعتل لباق)	رمتسم حرم	1/64
ةيذغت ليلقت رسك	ةعاس/محك 1200-1800	ةعاس/محك 1200-1800	ةعاس/محك 1000-2000	ةعاس/محك 200-800 (ةعاس/محك 0.2-0.8)	ةعاس/محك 2500

لمواعم ل	KT-LH-1800A	KT-LH-1800B	KT-LH-1800C	KT-LH-JR800	KT-LH-2500C
راودلا تافصاوم كفلا / لوالا	زىنجنم لة لعا ق رطم	زىنجنم لة لعا ق رطم	زىنجنم لة لعا ق رطم	ةمواقم ةجودزم ةكف حاولأ لكأت ل	0400 × 600 م ق رطم راود م
ةناو طسألا تافصاوم ةيوناثلا	ةجودزم ةناو طسأ	ةجودزم ةناو طسأ	ةجودزم ةناو طسأ	ةناو طسأ ةراسك ةفرغ	Ø200 × ةجودزم ةناو طسأ 300 م
رسلل ةغرس	حاتم ريغ	يساي ق ريس	يساي ق ريس	حاتم ريغ	0.3-0.5 م/ت
يسيسيئرلا دومعال ةداي قلا ةغرس	يساي ق	يساي ق	يساي ق	ةقي ق د/ةرود 480	ةقاشلا ةمدخل ل ةداي ق
ليغش تلا دهج	زتره 50 تلو ف 380	زتره 50 تلو ف 380	زتره 50 تلو ف 380	زتره 50 تلو ف 380	زتره 50 تلو ف 380
كالهتسا ليلامج ةاطلا	طاوول ي ك 7.87	طاوول ي ك 8.25	طاوول ي ك 9.0	طاوول ي ك 7.5	طاوول ي ك 18.0
ةجالع مو ةيذغتلا تايا نلا	ةيودي ةيزازتلا ةيذغت	ةيلآ ريسلاب ةيذغت	لقان و ةيلآ ريسلاب ةيذغت تااض و فرم	ةيودي ةيولع ةيذغت	ةيلآ ريسلاب ةيذغت تااض و فرم لقان و
ةقفاو تمل ريياعم ل	GB/T19494, GB474	GB/T19494, GB474	GB/T19494, GB474	تاربتخم ل ريياعم ةيساي قلا ةيعانصل	GB474-1996, GB/T25651- 2010