

ةيغلل ةضفخنم ةراح ةجرب آرتل 28 جدم جدم ةمجم تاربتخم لل

رصنعلال مقر : KTFDV-28



ةمدقم

ةجرب (-86) ةيغلل ةضفخنم ةراح ةجرب دمجم
يمقرم كحت ،رتل 28 ةعس ،تاربتخم لل (ةيؤئم
نيختل يلاثم ،ةقائل رقوم ميمصت ،قيقد
ةجولويبلل تانيعلال

ديزملال فرع

تافصاوملا	تافصاوملا
ليدوملا	KTFDV-28
عونلا	يدومع
ةعسلال	28L
ةيخلخال ةراحال ةجرب قاطن	(ليدتلل لباق) ةيؤئم ةجرب -86 ةيؤئم ةجرب -40
رادنإللا ماطن	يؤوضو يتوص راذن
ةقائلال رصم	زتره 50/تولف 220
ةقائلال	400W
ةقائلال كالهتسا	ةعاس 24/ةعاس/طاوولي ك 5.50
ةيامحلل ةئف	I/B
خانملا عون	N
تادربملا	ةئيبلل قييصو رولفلا نم يلاخ دربم
ديرتللا ماطن	دحاو طغاض ماطن
ةراحال ةجرب يف مكحتللا	ةراحال ةجرب يف نيورتكللال مكحتللا
ةراحال ةجرب صرع	ةيمقرللا تانايبلل صرع
رابسم	PTC
فتكلملا ةحورم	ةءافكللا ةيلاع ةيسايقي ةحورم
يجراخلال فالغللا	قوحسملاب ةيلطم درابلل يلع ةنفلدم ةيذالوف ةجيفص
ةيخلخالل ةناطبللا	أدصلل مواقم ذالوف 304
يلخاد باب/فرا	أدصلل مواقم ذالوف 304 ،يلخاد باب 1 / فر 1
لزلعلال كؤس	100 مم
طغضاللا ةلداعم ذفنم	(مم 18 رطق) 1
تالجع	4
يلامحلل/يفاصلال نزللا	مك 71/90
ةيخراللا داعبالا (D H صرع)	مم 1165 * مم 520 * مم 505

تافص او م ل ا	تافص او م ل ا
تافص او م ل ا (D H) ة ل ا د a	م م * 400 * 265 م م * 270
تافص او م ل ا (D H) ة ل ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د a	م م 1335 640 595 ل ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د a / م م 1290 575 535 ة ل ا د ا د ا د a
تافص او م ل ا (20'GP) ة ل ا د ا د a	ة د ح و 30