

رم تسم ال تي فارج ال نرف

ر ص ن ع ال م ق ر : GF-07



ة م د ق م

ة ر ا ب ع و ه ة ل ا ع ال ة ر ا ر ح ال ة ج ر د و ذ ت ي ف ا ر ج ال ن ر ف
ة ي ن و ب ر ك ال دا و م ال ة ج ل ا ع م ل ة ي ف ا ر ت ح ا ت ا د ع م ن ع
ج ا ت ن ا ل ة ي س ي ئ ر ت ا د ع م ا ه ن ا . ت ي ف ا ر ج ا ل ا ب
ة ج ر د ا ه ي د ل . ة د و ج ل ا ة ي ل ا ع ت ي ف ا ر ج ال ت ا ج ت ن م
ا ه ن ا . ة د ح و م ة ئ ف د ت و ة ي ل ا ع ة ا ف ك و ة ي ل ا ع ة ر ا ر ح
ة ي ل ا ع ال ة ر a ر ح ال ت ا ج ر د ت ا ج ا ل ع ف ل ت خ م ل ة ب س ا ن م
ع س ا و ق ا ط ن ي ل ع م د خ ت س ي . ت ي ف ا ر ج ال ت ا ج ا ل ع و
ا م و ء ا ض ف ل ا و ت ا ي ن و ر ت ك ل ل ا و ن د ا ع م ال ة ع ا ن ص ي ف
ك ل ذ ي ل ا .

ي ز م ال ف ر ع ا

ج ت ن م ال ح ذ و م ن ت ا ف ص ا و م	GF-07-10×20 × 50	GF-07-10×40 × 100	G7-06-10×60 × 200
ج ة ر د م ال ة ر a ر ح ال ة ج ر د	2500	2500	2500
ه ل ا ع ال ن ي ح س ت ال ة ق ط ن م (م م)	100×200 × 500	100×400 × 1000	100×600 × 2000
ط ا و و ل ي ك (ة ق ا ط ل ا)	80	150	300
ز ت ر ه (د د ر ت ل ا)	2500	2500	1000
ه ئ ف د ت ال ة ق ي ر ط	ي ف ي ر ع ت ال ة ئ ف د ت ال ا		
د ي ر ب ت ال ر ي د ص ت و د ا ر ي ت س ا	ي ل ا و ت ال ي ل ع ج و ر ح ل ا و ل خ د م ال د ن ع م م 500-1000 ر ط ق ب د ي ر ب ت ق ط ا ن م ء ا ش ن ا م ت .		
ز ا غ ال ة ي ا م ح ر ي د ص ت و د ا ر ي ت س ا	ي ل ا و ت ال ي ل ع ج ر خ م ل ا و ل خ د م ال د ن ع م م 500-1000 ر ط ق ب ز ا غ ال ق ا ل غ ا ق ط ا ن م د ا د ا ب م ق		
ة ر a ر ح ال ة ج ر د س ا ي ق ة ق ي ر ط	ء ا ر م ج ال ت ح ت ة ش ا ل ا ب ة ي ر ص ب ال ة ر a ر ح ال ة ج ر د س ا ي ق 1000-3200C		
ل ز ع ال ء ز ح	م ع ا ن ن و ب ر ك د ا ب ل + ب ل ص ن و ب ر ك د ا ب ل		
ز ا غ ال ق ف د ت	ة غ ا س / م 2-6		
ن ي ح س ك ا ل ا ي و ت ح م ف ش ك	ت ق و ل ا ي ف ي د ن ل ا ة ط ن ل ل ح م و ن ي ح س ك ا ل ا ي و ت ح م ن ع ي ق ي ق ح ال ت ق و ل ا ي ف ف ش ك ل ا و . ن ي ف ي ش ن ش ن ي ح س ك ا ل ا ي و ت ح م ل ل ح م م ا د خ ت س ا ب ي ق ي ق ح ال ا		