

هيف مكحتمل يوجل فالغل نرف 1200 °C نرف

KT-12A: رصنعل مقرر



ةمدقم

يذل KT-12A Pro يوجل فالغل نرف فشتك ةقدلة ليعلا غيرفت ةفرغ - هيف مكحتمل نكمي ةددتم ةيكد مكحت ةحوو، لمحتل ةديشو زاتم ديحوتو، سمللاب لمعت تامادختسالا يلاثم. ةيؤئم ةجرد 1200 ىتح ةراجل ةجردل ح ىلع ةيغانصل او ةيلمعمل اتاقي بطلل ءاوس.

ديزمل فرغ

نرفل زارط	KT-12A
يوصقلا ةراجل ةجرد	1200°C
ةتبات لمع ةراجل ةجرد	1100°C
غيرفتل طغض	لاكساب اجم 0.1
غيرفتل مامص	ةرب ا مامص
نرفل بوبنأ ةدام	ءاقنللا يلاع زتراوك
ةفرغل ةدام	ةينابايلا انيمولال فايلا
نرخستل رصنع	Cr2Al2Mo2 كالسأ فئافل
نرخستل لدغم	ةقيقد/°C 0-30
ةراجل ةجرد رخشستسم	K ءونلا نم جدم يراجل جوز
ةراجل ةجرد هيف مكحتمل زاغل	سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاغل/ PID يمقرر مكحت زاغل
ةراجل ةجرد هيف مكحتمل ةقد	±1°C
ةراجل ةجرد ديحوت	±5°C
ةيئابرهكالل ةقاطلا رصم	زتره 50/60، تلووف 110-220 ددرتم رايت

حجم (م) ةفرغل	رتل) لاغلل مججل	حجم (م) ةفرغل	رتل) لاغلل مججل
100 × 100 × 100	1	300 × 300 × 400	36
150 × 150 × 150 × 150	3.4	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

هجمحو ليعملل ميمصت ماجحل لوبق متي

دجوي ال	فصولا	ةيمكلل
1	نرف	1
2	ةيرارح ةلتك	1
3	ةقتوبللا طقلم	1

4	مراحل مل مواقع زافق	1
5	ليغشت الال ليلد	1