

## هيف مكحتمل يوجل فالغل نرف 1200 °C نرف

KT-12A: رصنعل مقرر



### ةمدقم

يذل KT-12A Pro يوجل فالغل نرف فشتك ةقدلة ليعلا غيرفت ةفرغ - هيف مكحتمل نكمي ةددتم ةيكد مكحت ةدحوو، لمحتل ةديدشو زاتم ديحوتو، سمللاب لمعت تامادختسالا يلاثم. ةيؤئم ةجرد 1200 تحت ةراحتل ةجردل ح يلع ةيغانصل او ةي لمعمل اتاقي بطلل ءاوس.

### ديزمل فرغ

نرفل زارط	KT-12A
يوصقلا ةراحتل ةجرد	1200°C
ةتبات لمع ةراحتل ةجرد	1100°C
غيرفتل طغض	لاكساب اجم 0.1
غيرفتل مامص	ةرب ا مامص
نرفل بوبنأ ةدام	ءاقنل يلاع زتراوك
ةفرغل ةدام	ةينابايلا انيمولال فايلا
نرخستل رصنع	Cr2Al2Mo2 كالكسأ فئافل
نرخستل لدغم	ةقيقد/°C 0-30
ةراحتل ةجرد رخشستسم	K ءونل انم جدم يراحتل جوز
ةراحتل ةجرد هيف مكحتمل زاخ	سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاخ/PID يمقرر مكحت زاخ
ةراحتل ةجرد هيف مكحتمل ةقد	±1°C
ةراحتل ةجرد ديحوت	±5°C
ةيئابرهكلا ةقاطلا رصم	زتره 50/60، تلووف 110-220 ددرتم رايت

ةفرغل (مم)	لاغلل مءجل (رتل)	ةفرغل مءجل (مم)	لاغلل مءجل (رتل)
100 × 100 × 100	1	300 × 300 × 400	36
150 × 150 × 150 × 150	3.4	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

هءمءو ليعمل ميمصت مءجل لوبق مءي

ءءوي ال	فصولا	ةيمكلل
1	نرف	1
2	ةيراح ةلتك	1
3	ةقتوبلا طقلم	1

4	مراحل مل مواقع زافق	1
5	لرغشت الل لرد	1