

هيف مكحتمل يوجل فالغل نرف 1200 °C نرف

KT-12A :رصنعل مقرر



Introduction

يذلا KT-12A Pro يوجل فالغل نرف فشتك ةقدلة ليعلا غيرفت ةفرغ - هيف مكحتل نكمي ةددتم ةيكد مكحت ةدحوو ، لمحتل ةديدشو زاتم ديحوتو ، سمللاب لمعت تامادختسالا يلاثم . ةيؤئم ةجرد 1200 تحت ةراحتل ةجردل ح يلع ةيعانصل او ةي لمعمل اتاقي بطلل ءاوس .

ديزمل فرغ

| | |
|---------------------------|---|
| نرفل زارط | KT-12A |
| يوصقلا ةراحتل ةجرد | 1200°C |
| ةتبات لمع ةراحتل ةجرد | 1100°C |
| غيرفتل طغض | لاكساب اجم 0.1 |
| غيرفتل مامص | ةرب ا مامص |
| نرفل بوبنأ ةدام | ءاقنل يلاع زتراوك |
| ةفرغل ةدام | ةيناب ايل انيمولأل فايلا |
| نرخستل رصنع | Cr2Al2Mo2 كالكسأ فئافل |
| نرخستل لدغم | 0-30 °C/دقي ة |
| ةراحتل ةجرد رخشستسم | K غونل نم جدم يرارح جوز |
| ةراحتل ةجرد يهف مكحتل زاغ | سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاغ/ PID ي مقرر مكحت زاغ |
| ةراحتل ةجرد يهف مكحتل ةقد | ±1°C |
| ةراحتل ةجرد ديحوت | ±5°C |
| ةيئابرهكلا ةقاطلا رصم | زتره 50/60 ، تلووف 110-220 ددرتم راي |

| نرفل زارط (مم) | رتل (رتل) ليعلا مخرج | نرفل زارط (مم) | رتل (رتل) ليعلا مخرج |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 100 × 100 × 100 | 1 | 300 × 300 × 400 | 36 |
| 150 × 150 × 150 × 150 | 3.4 | 400 × 400 × 400 × 400 | 64 |
| 150 × 150 × 150 × 200 | 4.5 | 500 × 500 × 500 × 500 | 125 |
| 200 × 200 × 200 × 200 | 8 | 600 × 600 × 600 × 600 | 216 |
| 200 × 200 × 200 × 300 | 12 | 800 × 800 × 800 × 800 | 512 |

هه مخرجو ليعلا ميمصت مارجح لوبق متي

| نرفل زارط | فصولا | ةيكللا |
|-----------|--------------|--------|
| 1 | نرف | 1 |
| 2 | ةيرارح ةلتك | 1 |
| 3 | ةقتوبلا طقلم | 1 |

| | | |
|---|---------------------|---|
| 4 | مراحل مل مواقع زافق | 1 |
| 5 | ليغشت الال ليلد | 1 |