

ةيسراحن ةوغر

ررصنل مقرر: BC-25



ةمدقم

ةدج ةرارح ةيلصومب سراحنل ةوغر زيمتت ليصوتلل عساو قاطن ىلع اهمادختسا نكميو ةزهألل / تاكحملل ةرارحل ديدبت ورارحل ةينورتكللل اتانوكملل ةيئابرهكلل.

ديزملل فرعا

ةحتف:	0.1 مم - 10 مم (5-130 ةطقن)
ةيماسملا:	50% - 98%
ةحتفلل ادعم للال ن:	≥98%
ةصوبلاب بوقتلا ددع:	110 (110 لكلك لسكب)
ةيرهاطلا ةفاتلكل:	0.1-0.8 مم / 3 م
ةحطسلا ةفاتك:	280-3000 (± 30-200)
ةكامس (مم):	0.1 ~ 40 (0.05 ~ 1.0)
PPi بوقتلا ددع:	13 ~ 1300 (± 5 ~ 10)
ةكامسلا / ضرعلا / لوطلل داعبأ:	70 ضرعلاو لوطلل