

عطاقت مالا عاقي إالا ن حط م

رصن عل مقرر: KT-CPM500



Introduction

ةفاجلا تاني عل نم ةعونتم ةومجمل ةبسانم نكمي .ةبلصل او ةيفيل او ةيساق او ةينلل ريسكتل او تاغفد لعل ةجلال مل هم ادختسا (فلع) .مغانل ريسكتل او رمتمسمل انشلال ،نوتركل او ،تالباكل او ،ماطعل او ،تان او يحيلا ،فالعل ا تايرو ،ةينورتكلل ا تانوكم او ،خلإ ،ةذغل او ،قئاقرل او

ديزملا فرع

| | |
|--------------------------------|--|
| نقحلا محجلى صقألا دحلا | < 25 مم |
| ةنعل تاميسج محج قاطن | رت موركم < 200 |
| نحطلا ةقيرط | فاجلا نحطلا |
| ليغشلا أدبم | ةعرسل الاع نارود |
| نارودلا رطق | 128 مم |
| نارودلا ةعرس | ةقيد/ةفل 2000-4000 |
| نارودلا طخ ةعرس | ةينات/م 14-28 |
| ةعرسل طبص نكمي | معن |
| مكحتلا ةقيرط | ددرتلا يف مكحتلا |
| نارودلا نيكسلا ةدام | تسقم ذالوف أدصلل مواقم ذالوف |
| نحطلا فيوجت ةدام | أدصلل مواقم ذالوف |
| نحطلا ةاطغ ةدام | ةيودي ةلجع + عقوملا ديحت سوبد |
| نحطلا ةاشلا ةدام | أدصلل مواقم ذالوف |
| نحطلا تافصاوم | مم 0.2-10 |
| نحطلا عمج ولد ةدام | أدصلل مواقم ذالوف |
| نحطلا عمج ولد محج | رتل 5 - 30 رتل |
| نحطلا جرخم و لخدم عمق ةدام | أدصلل مواقم ذالوف |
| نحطلا اءارخ او ةنعل لءاخ ةقيرط | لفسال نم جورخو ،لعلال نم لوخد |
| نحطلا لءاخ | ةيملا لءاخ عم م 50 * 50 عفرل او لصلل لباق موي نومولال كئابنم نم لءاخ |
| نحطلا فاصولا | طاو 1100 ،زتره 60-50 ،ددرتم رايت تلوف 200-240 |
| نحطلا ذفنم | خلإ يناطيرب يسايق يكي رما يسايق يبوروا يسايق ينطو يسايق |
| نحطلا فاصولا نزولا | مك 28 |
| نحطلا زاهل محج | (عافترال*قمعل*لرضال) زاهل محج 390*435*248 (مب) |
| نحطلا لءاخ محج | 550*560*720 مم |
| نحطلا ةءاف | IP65 |

هيسايق

CE

هيفاضا رصانع

تانيعلا ذخأ زاهج