

Cvd بوبنأ نرفل تامادختسالا ةدعتم Cvd ةلآ لي عمال عنص

رصنع لال مقر : KT-CTF16



ةمدقم

ددعتم نرفل عم كب صاخلا CVD نرف يلع لصح
نارودو قالزنا فئاظو . KT-CTF16 تامادختسالا
يلع لوصحلل صيصختلل ةلباق ةلامإو
نالابلطا . ةقيدتالعات

ديزملا فرع

نرفال جومن	KT-CTF16-60
ةراح ةجرد . يلع ال	1600
ةتبات لمع ةراح ةجرد	1550
نرفال بوبنأ ةدام	ءاقننل يلاع Al2O3 بوبنأ
نرفال بوبنأ رطق	60 ملم
مئدتال ةقطنم	3x300 ملم
ةفرع ال ةدام	تالاسسرك ال انيموال ال فايلا
نرخستال رصنع	نوكي ليلس ال ديبرك
نرخستال لدعم	0-10 °C / قيقد
ناي راح ناچوز	5. غون
ةراجل ةجرد يف مكحت	سم للاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاھ / PID يمقر مكحت زاھ
ةراجل ةجرد يف مكحتال ةقد	± 1
زاغالب قيقد مكحت ةدحو	
قفتال دارع	MFC ةلتكل قفدت سايقم
زاغال تاونق	3 تاونق
رزخال و دملا لدعم	MFC1: 0-5SCCM O2.0 MFC2: 0-20SCMCH4 MFC3: 0-100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
ةيطلال	± 0.5% FS
راركتال	± 0.2% FS
مامصل او بيبان ال طخ	ليتس سلناتس
ليغشت طغص يلقا	0.45 لاساب اجم
قفتال سايقم مكحت	سم للاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاھ / صبقمب يمقر مكحت زاھ
(ةيرايتخا) ةيسايق غيرفت ةدحو	
غارف ةخصم	ءراود ةراود غارف ةخصم
ةخصم لاقفت لدعم	4 رتل / S.
غارف طفش ذفم	KF25

غرف ال سايقم نوكي ل س ل ة م واقم / ي نار ي ب غ ارف سايقم

ردقم ال غ ارف ال طغض	ل اك ساب 10
غ ارف ة خصم	ة ي ئ ي ز ج ة خصم + ة راود ة راود ة خصم
غ ارف ط ف ش ذ ف ن م	KF25
ردقم ال غ ارف ال طغض	6x10-5Pa

هال ع ا ت ا د ا د ع ا ل ا و ت ا ف ص ا و م ا ل ص ي ص خ ت ن ك م ي

ال.	فصو	ة يمك
1	نرف	1
2	ز ت را و ل ك ل ب و ب ن ا	1
3	غ ارف ة ف ش	2
4	ة ي ر ا ر ح ل ل ب و ب ن ا ة ل ت ك	2
5	ة ي ر ا ر ح ل ل ك و ه ة ل ت ك ب و ب ن ا	1
6	ة ر ا ر ح ل ل م و ا ق م ز ا ف ق	1
7	ز ا غ ل ا ب ق ي ق ي د م ك ح ت	1
8	غ ارف ة ح و	1
9	ل ي غ ش ت ل ل ل ي ل د	1