

Cvd بوبنأ نرفل تامادختسالا ةدعتم Cvd ةلأ لي عم لال عنص

رصن لال مقر : KT-CTF16



ةمدقم

ددعتم نرفل عم كب صاخ لال CVD نرف لىل لصح نارودو قالزنا فئاظو . KT-CTF16 تامادختسالا لىل لوصحلل صي صختلل ةلباق ةلامإو ! نالابلطا . ةقيدتالعات

ديزملا فرع

نرفال جذومن	KT-CTF16-60
ةراح ةجرد . لىل لال	1600
ةتبات لمع ةراح ةجرد	1550
نرفال بوبنأ ةدام	ءاقنل لىل اع Al2O3 بوبنأ
نرفال بوبنأ رطق	60 مل م
ةئدتال ةقطنم	3x300 مل م
ةفرع لال ةدام	تالاسىرك لال انيمولأل فاىلأ
نرخستال رصنع	نوكيلىسىل دىبرك
نرخستال لدعم	0-10 °C / قيقد
ناىراح ناجوز	5 غون
ةراح لال ةجرد لىل مكحت	سم للاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاغ / PID لىل مقر مكحت زاغ
ةراح لال ةجرد لىل مكحت لال ةقد	± 1
زاغال ب قيقد مكحت ةدحو	
ققدتال دادع	MFC ةللكل ققدت سايقم
زاغال تاونق	3 تاونق
رزخال و دم لال لدعم	MFC1: 0-5SCCM O2.0 MFC2: 0-20SCMCH4 MFC3: 0-100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
ةىطخ لال	± 0.5% FS
راركتال	± 0.2% FS
مامصلال و بىبانأل طخ	لىل سسلناس
لىل غشت طغص لىل	0.45 لكساب اجم
ققدتال سايقم مكحت	سم للاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاغ / صبقمب لىل مقر مكحت زاغ
(ةىراىتخ) ةىسايق غىرفت ةدحو	
غارف ةخضم	ةراود ةراود غارف ةخضم
ةخضم لال ققدت لدعم	4 رتل / S.
غارف طفش ذفنم	KF25

غارف لسايقم نوكيليسال ةمواقم / يناريب غارف سايقم

ردقم لسايقم لسايقم	للكساب 10
غارف لسايقم (يرايتخا) ةيلع غيرفت ةدحو	
غارف ةخصم	ةيئزج ةخصم + ةراود ةراود ةخصم
ةخصم لسايقم لسايقم	ةينات / رتل 110 + ةينات / رتل 4
غارف طفش ذفم	KF25
غارف لسايقم	بكرم لسايقم لسايقم
ردقم لسايقم لسايقم	6x10-5Pa

هالعا تاداعلالا و تافصاوم لسايقم لسايقم

ال.	فصو	ةيمك
1	نرف	1
2	زتراولك لسايقم	1
3	غارف ةفش	2
4	ةيرارح لسايقم لسايقم	2
5	ةيرارح لسايقم لسايقم	1
6	ةيرارح لسايقم لسايقم	1
7	زاغلاب قيقدم كحت	1
8	غارف ةدحو	1
9	ليغش لسايقم	1