


ديسكأ ي ن ا ث ل ي ل ل ق ت ل ص ي ص خ ت ل ل ة ل ب ا ق ق ف د ت ة ي ل خ Co2Rr و Orr و Nrr ث ا ح ب أ ل ن و ب ر ك ل ا

KT-RFC : ر ص ن ع ل ا م ق ر



ة م د ق م

ة ي ل ا ع د ا و م ن م ة ي ا ن ع ب ة ي ل خ ل ا ع ي ن ص ت م ت
ة ق د و ي ئ ا ي م ي ك ل ا ر ا ر ق ت س ا ل ا ن ا م ض ل ة د و ج ل ا
ب ر ا ج ت ل ا

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة ف ص ا و م ل ا
ج ذ و م ن ل ا	G10C1
ل ع ا ف ت ل ا ة ق ط ن م	1 (ب ل ط ل ا ب س ح ص ي ص خ ت ل ل ة ل ب ا ق) م ² س
ر ا ب ت ح ا ل ا ة ق ي ر ط	ب ا ط ق أ ة ت ا ل ث ب م ا ط ن
ب ا ط ق أ ل ا د ع ا ب ت	م م 6 ، 4 ، 3 م م
ة ي ل خ ل ا م س ح ة د ا م	PEEK
ة د ف ا ن ل ا ة د ا م	ز ت ر ا و ك
GDL ق ف د ت ل ق ح	ة ج ر ع ت م ق ف د ت ء ا ن ق ، ة ر ش ا ب م ق ف د ت ء ا ن ق
ع ج ر م ل ا د ف ن م ح ح	م م 4
ب ي ب ا ن ا ل ا م ح ح	م م 3
ب ي ب ا ن ا ل ا ة د ا م	PTFE
ل ص و م ل ا ة د ا م	PEEK
ة ي ش خ ل ا ة د ا م	ر ب ا ر و ر و ل ف (FKM)
م ت خ ل ا ة ق ي ر ط	ي غ ر ب ع و ن