

بلصل ي ناو طسا ة يراط بل ا ة لاج

ر ص ن ع ل ا م ق ر : BC-03



ة م د ق م

ب ا ط ق ت س ا ن و ي أ م و ي ث ي ل ة ي ر ا ط ب ف ا ل غ ع ن م ي
، ة ي ر ا ر ح ل ا ت ا ر ي ث أ ت ل ا ن م ل ل ق ي و ، ة ي ر ا ط ب ل ا
ل د ع م ل ا ة ا د ا ن س ح ي و .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ح ت ن م ل ا ت ا ن و ك م	م س ا	ر ا ج ف ن ا ل ل م و ا ق م ع و ن 18650 ة ي ر ا ط ب ل ا ف ا ل غ
	ب ل ص ل ا ة ف ي ذ ق	م ل م (D) * 67 (H) * 0.25 (T) 18.0
ة ي ع م ج ل ا ع ط ق	ر ا ج ف ن ا ل ل م و ا ق م ة ي ط ع أ	م ل م (T) * 17.3 (D) 3.7
	ط غ ص ل ا ح	ل ا ك س ا ب ا ج ي م 18-22

26650 ة ي ن ف ل ا ت ا ر ش و م ل ا	
ب ا ك ب ا ك PTC	ب غ ش ل ا ة ح ف ا ك م ة ا ط غ
د ا و م ل ا ة ا ط غ ، ب ل ص ل ا ة ف ي ذ ق	ت ا ر ت ن ن ا ب ي ل ط م A3 د ا ل و ف
ا ق و ط د ا و م ل ا و ي ر ئ ا د ل ا ي ر ئ ا د ل ا م ت ح ل ا	ن و ل ي ا ن
ة ل ا س غ	ف ي ل ا ن ا و ي ح
ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ر ط ق ل ا ل ا ل ك ي ة ل ا د ا ع ب ا	م م (H) x 68 (ID) x 25.5 (OD) م م 26
ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ر ط ق ل ا ل ا ة ا ط غ ل ا د ا ع ب ا	م م (د) × 5 م م (ع ا ف ت ر ا) 25.5
ا ك م س ل ا × ر ط ق ل ا ل ا ي و ل ع ل ا ل ز ع ل ا ل ص ا ف د ا ع ب ا	م ل م (د) × 0.25 م ل م (ي ت) 24.5
ا ك م س ل ا × ر ط ق ل ا ل ا ي ل ف س ل ا ل ز ع ل ا ل ص ا ف د ا ع ب ا	م ل م (د) × 0.25 م ل م (ي ت) 24.5
ن ز و	س ي / م ا ر ح 18.75