

ي ن ا و ط س أ س ب ك ب ل ا ق

ر ص ن ع ل ا م ق ر : PMC

ة م د ق م

ة ا ف ك ب ا ه ر ا ب ت خ ا و ت ا ن ي ع ل ا م ط ع م ل ي ك ش ت
ة و م ج م ب ة ي ن ا و ط س أ ل ا ط غ ض ل ا ب ل ا و ق م ا د خ ت س ا ب
ي ل ا ع ي ن ا ب ا ي ل ا ذ ا ل و ف ل ا ن م ة و ن ص م . م ا ج أ ل ا ن م
ة ل ب ا ق م ا ج أ و ل ي و ط ي ل ي غ ش ت ر م ع م ، ة ع ر س ل ا
ص ي ص خ ت ل ل

د ي ز م ل ا ف ر ع ا



ز ا ر ط ز ا ه ل ا	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E	PMC-F	PMC-G
ة د ا م ب ل ا ق ل ا	ة ع ر س ل ا ي ل ا ع ت ا و د أ ل ا ذ ا ل و ف ASSAB +17		ت ا و د أ ل ا ذ ا ل و ف ك ن ا ب س Cr12MoV				
ة ب ا ل ص ل ا ج د ل ا	HRC68-HRC70		HRC60-HRC62				
ح ج ة ن ي ع ل ا	Φ3 Φ4 □ Φ5 Φ6 م م (M)	Φ7 □8 □9 □10 □11 □11.5 □12 □1 mm(M)	Φ15 Φ15 □ Φ16 □ Φ18 □ Φ2020 □ Φ22 □ Φ25 م م (M)	Φ28 Φ28 □ Φ30 □ Φ32 □ Φ35 Φ 40 م م (M)	Φ50 Φ50 □ 60 □ 70 م م (M)	Φ80 Φ90 □ 100 م م (M)	Φ120 Φ150 (M)
ق م ع ف ي و ح ت ل ا	20 م م (N)	30 م م (N)	40 م م (N)	45 م م (N)	55 □ 60 □ 60 □ 65 م م (N)	65 م م (N)	65 م م (N)
د ا ع أ ل ا	Φ43 * 78 م م (ل و ط ل ا) (ع ا ف ت ر ا ل ا)	Φ43*93 م م (ع ا ف ت ر ا ل ا * ل و ط ل ا) (ع ا ف ت ر ا ل ا)	Φ53 * 120 م م (L * H)	Φ73 * 133 م م (L * H)	Φ88*150mm □ Φ98*180mm □ Φ108*180mm(L*H	Φ118*150mm □ Φ128*180mm □ Φ138*180mm(L*H	Φ168*180mm □ Φ218*180
ن ز و ل ا	0.55 ح ج ك	0.67 ح ج ك	1.34 ح ج ك	2.9 ح ج ك	5.1 ح ج ك □ 7.3 ح ج ك □ 9 ح ج ك	11.5 ح ج ك □ 14 ح ج ك □ 20 ح ج ك □ 20 ح ج ك	30 ح ج ك □ 40 ح ج ك

ر س ا م ا ج أ ص ي ص خ ت ن ك م ي