

## طغض لابل نانسأل طغض نرف

مرصنعل مقرر: KT-DP10



### مدمقم

نرف عم نانسأل بطل ةقيد جئاتن ىلع لصرح  
ةيئاقلت ةرياعم .غيرف تابل نانسأل طغض  
ءاضوضلا ةضفخم ةينصو ةرارحلا ةجرذل  
!نالابلطا .سملابل لمعت ةشاش ليغشتو

### ديزملل فرعا

نيحس تال ةعرس	200 °C / ةقيد / ةقيد / ةقيد (392) .ىصقأ دك ةقيد / 200 °C
ءرارح ةجرذ ىصقأ	1200 (تياه نرف ةجرذ 2283) ىصقأ دك ةجرذ
تقولل ةقيد ةرارح ةجرذ ىصقأ	نيتاعاس
غارفلل ىوتسم	1-101%
ةيئابرهكلل ةقاطلال تادام	زتره 50/60 تلووف 230 زتره 50/60 تلووف 100-120
يلالحل في نصتلا	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
ةقاطلال جاتنل في نصت	1500 ىصقأ دك طاو
دعبلا	مس 70 قمعلل × مس 36 ضرعلل × مس 27 عافتلال
قلاطلال ةفرع رطق	9 (تاصوب 3.5) مس
يفاصلل نزولل	23 محك
ءوبعلل عم نزولل	26.5 محك