

طغض لابل نانسلأل طغض نرف

مرصنعلال مقر: KT-DP10



ةمدقم

نرف عم نانسلأل بطل ةقيد جئاتن ىلع لصرح
ةيئاقلت ةرياعم .غيرف تابل نانسلأل طغض
ءاضوضلال ةضفخم ةينصو ةرارحل ةجرذل
!نالابلطا .سملابل لمعت ةشاش ليغشتو

ديزملال فرعا

نيحس تال ةعرس	200 °C / ةقيد / ةقيد / ةقيد (392) .ىصقأ دك ةقيد / 200 °C
ءرارح ةجرذ ىصقأ	1200 (تياه نرف ةجرذ 2283) ىصقأ دك ةجرذ
تقولل ةقيد ةرارح ةجرذ ىصقأ	نيتاعاس
غارفلل ىوتسم	1-101%
ةيئابرهكلل ةقاطلال تادام	زتره 50/60 تلووف 230 زتره 50/60 تلووف 100-120
يلالجال في نصتال	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
ةقاطلال جاتنال في نصت	1500 ىصقأ دك طاو
دعبل	مس 70 قمعلال × مس 36 ضرعلال × مس 27 عافتلال
قالطالال ةفرع رطق	9 (تاصوب 3.5) مس
يفاصلال نزولال	23 محك
ةوبعلال عم نزولال	26.5 محك