

## رتل 24 / رتل 16 يبتكمل اريرسلا فالكوت وأل مقم رصنعلال مقم: KT-B02



### مدمقم

يبتكمل اريرسلا راخبلا اب اريرسلا مي قععلال زاخ  
مي قععلال مدختسي قوومو جدم زاخ نع ةرابع  
ةينالديصلال او ةيبطلال رصانعلال اريرسلا  
ةي شحبلال او.

### ديزملال فرع

جدمون	KT-T16J	KT-T24J
مي قععلال ةفرغ مجح	ملم $\varnothing 250 \times 360$ رتل 16	ملم $\varnothing 270 \times 410$ رتل 24
ةتباتلال لمعلال طوغص	لاكساب اجم 0.22	
لمعلال ةراخ ةجرد فيصنت	134 °C	
مي قععلال ةراخ ةجرد رايخا	105-134	
تيقوتلال تقو رايخا قاطن	0-99 ةقيقد	
مي قععلال ةفرغل يراخلال ديحوتلال	$\leq \pm 1$	
دادمإلال / قاطلال دهج	AC220V.50Hz / 2.7KW	
ممي لكال داغبال (مم)	545 × 328 × 423	560 × 350 × 500
ممي ةبعلال مجح (مم)	605 × 390 × 480	620 × 410 × 570
ي فاصلال نزولال يلالامإلال نزولال	مجمك 17/15	مجمك 20/18