

90 / 50 / 35 آرتل بيبتكمال عيرسلا فالكوتوأل مقعم آرتل

رصنعلال مقمر: KT-B04



ةمدقم

بيبتكمال راخبلا ب عيرسلا مقمعلال زاخ مقمعلال مدختسي قوئومو جدم زاخ نع ةرابع ةينالديصلالو ةيبطلال رصانعلل عيرسلا ةيخارجلال تاودألال مقمعلال موقبي . ةيئحبلالو ةمواقملا داوملاو ةيودألالو ةيخارجلال ينالوألالو فللخمل ةبسانم اهلعل عي امم ، ةءافكل . تاقبيبتلال

ديزملال فرعا

جذومن	KT-XD35DV	KT-XD50DV	KT-XD90DV
مقمعلال ةفرغ مجح	مم 300 × 500 رتل 35	مم 340 × 550 رتل 50	ملم 400 × 720 رتل 90
ةتباتلال لمعلال طوغص	الاسباب احي م 0.22		
لمعلال ةراخ ةجرد فينصت	134 °C		
مقمعلال ةراخ ةجرد رايتخا	105-134		
تقوتلال تقو رايتخا قاطن	0-99 ةقيقد		
مقمعلال ةفرغل يراخلال ديئوتلال	± 1 ≤		
دادملا / ةقاطلال دهج	طاو وليك 2.7 / زتره 50 AC220V		طاو وليك 4 / زتره 50 AC220V
ةيلكلال داعبالا (مم)	730 × 550 × 510	770 × 600 × 540	1000 × 690 × 610
ةئبعلال مجح (مم)	110 × 180 × 160	180 × 230 × 200	1070 × 740 × 700
يفاصلال نزولال يلاملا نزلال	مك 115/93	مك 130/106	مك 200/180