

90 / 50 / 35 آرتل بيبتكمال عيرسلا فالكوتوأل مقعم آرتل

رصنعلا مقرر: KT-B04



مقدم

بيبتكمال راخبلا ب عيرسلا مقمعتلا زاخ مقمعتلل مدختسي قوئومو جدم زاخ نع قرابع ةينالديصل او ةيبطل رصانعلل عيرسلا ةيخارجلا تودأل مقمعتب موقبي . ةيئحبل او ةمواقملا داوملا او ةيودأل او ةيخارجلا ين اوأل او فللخمل ةبسانم اهل عجي امم ، ةءافك ت. اقببطلتلا

ديزملا فرع

جذومن	KT-XD35DV	KT-XD50DV	KT-XD90DV
مقمتلا ةفرغ محج	مم 300 × 500 رتل 35	مم 340 × 550 رتل 50	ملم 400 × 720 رتل 90
ةتباتلا لمعل طوغص	الاساب احي م 0.22		
لمعل ةراخ ةجرد في نصت	134 °C		
مقمتلا ةراخ ةجرد رايتخا	105-134		
تقوتلا تقو رايتخا قاطن	0-99 ةقي د		
مقمتلا ةفرغل يراخل ديحوتلا	± 1 ≤		
دادملا / ةقاطلا دهج	طاو وليك 2.7 / زتره 50 AC220V		طاو وليك 4 / زتره 50 AC220V
م (م) ةيلكلا داعبالا	730 × 550 × 510	770 × 600 × 540	1000 × 690 × 610
م (م) ةئبعتلا محج	810 × 680 × 600	880 × 730 × 700	1070 × 740 × 700
يفاصل نزولا يلاملا نزولا	مك 115/93	مك 130/106	مك 200/180