

# يبت كمل اغيرس لال فال كوت وأل ا مقم

رصن عل ا م قر: KT-B05



## ةم دم

زاه و ه يبت كمل اغيرس لال فال كوت وأل ا مقم  
اغيرس لال مي قع لال مدختسي قو و م و ج دم  
ةي ش بل او ةي نال دي صل او ةي بطل ا رصن عل ل

دي زمل ا فرع

ج دوم ن	KT-XB20J	KT-XB24J
مي قع الة ف ر غ م ح ح	م ل م 250 × 420 ر تل 20	م م 250 × 50 ر تل 24
ة ت با ث ال ل م ع ل ا ط و غ ص	ل ا ك س ا ب ا ج م 0.22	
ل م ع ل ا ة ر ا ح ة ج ر د ف ي ص ن ت	134 °C	
م ي ق ع الة ة ر ا ح ة ج ر د ر ا ي خ ا	105-134	
ت ي ق و ت الة ت ق و ر ا ي خ ا ق ا ط ن	0-99 ة ق ي ق د	
م ي ق ع الة ة ف ر غ ل ي ر ا ح ل ا د ي ح و ت ال	± 1	
د ا د م ا ل / ة ق ا ط ل ا د ه	1.5KW / AC220V.50Hz [AC110V.60Hz]	
(م م) م ي ق ع الة ة ي ن ي ص	3340 × 200 × 30 (ع ط ق 3)	400 × 200 × 30 (ع ط ق 3)
(م م) ة ي ل ك ل ا د ا ع ب أ ل ا	480 × 480 × 384	580 × 480 × 384
(م م) ة ئ ع ب الة م ح ح	700 × 580 × 500	800 × 580 × 500
ي ف ا ص ل ا ن ز و ل ا ي ل ا م ج ا ل ا ن ز و ل ا	م ح ك 44/40	م ح ك 50/45