

## يبت كمل اغيرسلا فال كوت وألا مقم

رصن عل ا م قر: KT-B05



### ةم دم

زاهج وه يبت كمل اغيرسلا فال كوت وألا مقم  
اغيرسلا مي قع تلل مدختسي قو ثوم وجم دم  
ةي ثح بل او ةي نال دي صل او ةي بطل ا رصان عل ل

دي زمل ا فرع

ج دومن	KT-XB20J	KT-XB24J
مي قع تلل ا ف ر غ م ح ح	م ل م 250 × 420 ر تل 20	م م 250 × 50 ر تل 24
ة ثبات ل ا لم عل ا طوغ ص	لا ك س اب ا ج م 0.22	
ل م عل ا ة ر ا ح ة ج ر د ف ي ن ص ت	134 °C	
م ي ق ع ت ل ا ة ر ا ح ة ج ر د ر ا ي ت ح ا	105-134	
ت ي ق و ت ل ا ت ق و ر ا ي ت ح ا ق ا ط ن	0-99 ة ق ي ق د	
م ي ق ع ت ل ا ف ر غ ل ي ر ا ر ح ل ا د ي ح و ت ل ا	± 1	
دادم ا ل / ة ق ا ط ل ا ده	1.5KW / AC220V.50Hz [AC110V.60Hz]	
(م م) م ي ق ع ت ل ا ة ي ن ص	3340 × 200 × 30 (ع ط ق 3)	400 × 200 × 30 (ع ط ق 3)
(م م) ة ي ل ك ل ا دا ع ب أ ل ا	480 × 480 × 384	580 × 480 × 384
(م م) ة ئ ع ت ل ا م ح ح	700 × 580 × 500	800 × 580 × 500
ي ف ا ص ل ا ن ز و ل ا ي ل ا م ج ا ل ا ن ز و ل ا	م ج ك 44/40	م ج ك 50/45