


بوك / ةي صرق ةي زازته ا ةن حطم رصن عل ا م قر : KT-DVM



ةمدقم

ةبسان م ةي زازته ا ةي صرق ل ا ةن حطم ل ا قيق د ل ا ن ح ط ل ا و ر م د م ل ا ر ي غ ر ي س ك ت ل ل ، ت ا م ي س ج ل ل ة ر ي ب ك ل ل ا م ا ج ا ل ا ت ا ذ ت ا ن ي ع ل ل ء ا ق ن و ة ق د ب ة ع ر س ب ت ا ن ي ع ل ا ر ي ض ح ت ا ه ن ك م ي و ي ل ي ل ح ت .

دي زم ل ا فر ع ا

ج دوم ن	KT-DVM300	KT-DVM600
ي ص ق ا ل ا ن ق ح ل ا م ح		
ة ن ي ع م ح ق ا ط ن ت ا م ي س ج ل ل ا		
ه ل ا ع ف ة ع ف د ة ج ل ا ع م م ح	م 15-250	م 15-500
ن ح ط ل ا ص ر ق ة ع ر س	ة ق ي ق د / ص 1500	ة ق ي ق د / ص 1500
ة ي ا م ح ل ا / غ ا ر ف ل ا ن ح ط ه ل م ا خ ل ا	م ع د ي	م ع د ي
ه ك ر ح ل ا ع ص و	ة ر ي ا د ة ك ر ح	ة ر ي ا د ة ك ر ح
ت ق و ل ا ط ب ص	ة ق ي ق د 9999	ة ق ي ق د 9999
ن ح ط ل ا ص ا ر ق ا د د ع	1	1
ن ح ط ل ا ص ر ق م ح	م 50 م 100 م 250	م 100 م 250 م 500
ص ر ق ل ا ة د ا م ن ح ط	خ. ل ا د ص ل ل م و ا ق م ل ا ذ ا ل و ف ل ا ق ي ق ع ل ا ا ي ن و ك ر ز ن ت س ج ن ت ل ا د ي ب ر ك	خ. ل ا د ص ل ل م و ا ق م ل ا ذ ا ل و ف ل ا ق ي ق ع ل ا ا ي ن و ك ر ز ن ت س ج ن ت ل ا د ي ب ر ك
ن ح ط ل ا ة ق ي ر ط	ب ط ر ن ح ط ف ا ج ن ح ط	ب ط ر ن ح ط ف ا ج ن ح ط
ي ئ ا ب ر ه ك ل ا ف ص و ل ا	ط ا و و ل ي ك 1.5 ، ز ت ر ه 50-60 ، ت ل و ف 380	ط ا و و ل ي ك 1.5 ، ز ت ر ه 50-60 ، ت ل و ف 380
ة ق ا ط ل ا ذ ف م	ر ا ي ع م ل ا ي ن ا ط ي ر ب ل ا ر ا ي ع م ل ا ي ك ي ر م ا ل ا ر ا ي ع م ل ا ي ب و ر و ا ل ا ر ا ي ع م ل ا خ. ل ي ل ا ر ت س ا ل ا	ر ا ي ع م ل ا ي ن ا ط ي ر ب ل ا ر ا ي ع م ل ا ي ك ي ر م ا ل ا ر ا ي ع م ل ا ي ب و ر و ا ل ا ر ا ي ع م ل ا خ. ل ي ل ا ر ت س ا ل ا
ي ف ا ص ل ا ن ز و ل ا	م ح ك 218	م ح ك 228
ا ل ا د ا ع ب ا ل ا * ق م ع * ص ر ع (ع ا ف ت ر ا)	م ل م 780 * 650 * 1080	م ل م 780 * 650 * 1080
ة ي ا م ح ل ا ة ئ ف	IP65	IP65
ر ا ي ع م	م	م
ت ا ن ي و ك ت ء ف ا ص ن ك م ي ء ف ا ص	س م ل ل ا ب ل م ع ي ل ي غ ش ت ا م ا ن د ر ب م ل ل ا ئ ا س ل ل ن ي ج و ر ت ي ن ل ا د ي ر ب ت ط غ ص ل ل ا ة ب ق ا ر م و ن ح ط ل ا ص ر ق ء ر ا ر ح ء ج ر د	س م ل ل ا ب ل م ع ي ل ي غ ش ت ا م ا ن د ر ب م ل ل ا ئ ا س ل ل ن ي ج و ر ت ي ن ل ا د ي ر ب ت ط غ ص ل ل ا ة ب ق ا ر م و ن ح ط ل ا ص ر ق ء ر ا ر ح ء ج ر د