

ةحيفصل جودزم نيخست بلق

رصنع لال مقرر: PMD



ةمدقم

بلق عم نيخست لال في ةقد لال فشتك زيمتي يذال، يحيول لال جودزم لال نيخست لال ةرارح لال ةجرد في م كحت لال ةدو لال يلاع ذالو فلاب ةي لال م. ةلاع ف ةي لم عم تاي لم عمل دحوم لكش ب. ةرارح لال تاق يبط لال فل تخمل

ديزم لال فرع

| راهج لال رارط | PMD |
|-----------------------|---|
| ةنيعل لال كش يلع طغضا | |
| نيخست لال ةرارح ةجرد | ةي و ةم ةجرد 300-ةفرغ لال ةرارح ةجرد |
| بلق لال ةدام | ت او ذال لال ذالو ف كئاب س: Cr12MoV |
| لال ةدال لال ةبالص | HRC60-HRC62 |
| ةنيعل لال مجح | |
| ةنيعل لال كمس | 0.02-0.1 م (N) |
| 1 يحي رال لال دعب لال | 180 * 180 * 130 م (ل و ط لال) * ل و ط لال * ل و ط لال |
| 2 يحي رال لال دعب لال | 200*200*130mm(L*XW*H) |
| 3 يحي رال لال دعب لال | 300 * 300 * 130 م (L * W * H) |
| بلق لال نرو | مك 32 مك 88 مك 38 مك 32 |
| داع بال لال ططخم | |