

داعبالا يثالث فاج يزازتها لابرغ

رصنعلا مقرر: KT-V200



ةمدقم

ةلبرغلا ماهم لىع KT-V200 جتنم زكري
لخنل ةبسانم اهنل. ربتمل ايف ةعئاشلا
مك 3 - 20 ةفاج تانيع

ديزمل افرع

هلومح يصقا	مك 3
ةشاشلا تاقبط	قباوط 1-8
لابرغلا جرب ةلتكل يصقالا دحلا	مك 4
ةعسلا	مم 0.2-3
زازتهالا ددرت	ةقيقد / ةرم 3000
زرفلا تاميسج مح قاطن	ملم 20 um-125
حاتم ةشاش رطق ربكأ	ملم 200
لابرغلا جربل عافترا يصقا	ملم 510
ةيفاضا ةفيطو	ةحريم ةيئرمل ةشاشلا طغص ةحول
زرفلا ةقيرط	فاج
يئابرهكلا فصولا	طاو 200 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوف 200-240 / تلوف 100-120
ةقاطلا ذنم	خل ، يناطيربل رايعملا / يكرمال رايعملا / يوروال رايعملا / ينطولا رايعملا
يفاصلان زولا	مك 35
اغافترال او ةكامسل او صرعلا (داعبالا	ملم 300 * 405 * 685
ةيامحلل يوستم	IP65
رايعم	CE / ISO9001