

## داعبالا يثالث فاج يزازتها لابرغ

رصنعلا مقرر: KT-V200



### ةمدقم

ةلبرغلا ماهم ل ح يلع KT-V200 ح تنم زك ري  
لخ نل ةبسانم اهنإ. رب تخملا يف ةعئاشلا  
مك 3 - م 20 ةفاج تانيع

دي زملا فرعإ

هلومح يصقا	مك 3
ةشاشلا تاقبط	قباوط 1-8
لابرغلا جرب هل تكل يصقألا دحلا	مك 4
ةعسلا	مم 0.2-3
زازتهالا ددرت	ةقيقد / ةرم 3000
زرفلا تاميسج مح قاطن	ملم 20 um-125
حاتم ةشاش رطق ربكأ	ملم 200
لابرغلا جرب ل عافترا يصقأ	ملم 510
ةيفاضا ةفيطو	ةحريم ةيئرمل ةشاشلا طغص ةحول
زرفلا ةقيرط	فاج
يئابرهكللا فصولا	طاو 200 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوف 200-240 / تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	لخ. ، يناطيربل رايعملا / يكيرمألا رايعملا / يبوروال رايعملا / ينطولا رايعملا
يفاصللا نزولا	مك 35
لغافتراللا ةكامسللا و صرعلا (داعبالا	ملم 300 * 405 * 685
ةيامحللا يوستم	IP65
رايعم	CE / ISO9001