

يئابرهكل طشنملا نوبركلا عاچرتسا نرف

رصنعلال مقر: KT-CRF



ةمدقم

نرف مادختساب طشنملا نوبركلا طيشنت دعأ
ديجتال ققح. KinTek نم يئابرهكل ديجتال
لالخ نم ةفلكتال شيح نم لاعفلال لاعفلال
مكحتال ةدحوو ةيغلل لآل راودلا نرفال
ةيكلذا ةيرارجلال.

ديزمال فرعا

ةتبات لمع ةراج ةجرد	<800
ةراودلا ةناوطلال ةعرس	0-5 ةرودل ي ةرود
ةراودلا ةناوطلال ةيواز	0-6 ةجرد
ةفرغلا لزع داوم	تالالتس يركلا ددعت م كي ماري سالا فايلا
ةراجلا ةجرد ي م كحت	PID م كحت سمللاب لمعت ةشاش
نيسختال رصنع	(دي برك) نوكليل سالا دي برك
ةراجلا ةجرد راعشتسا زاچ	K ءونلا نم ناچلسم نايرارح ناچوز
ةيئابرهكلال ةقاطال تادادما	زتره AC220-440V ، 50/60

حذومن	(ءعاس / مك) ةعسالا	ةردقمال ةقاطال (kw)	(م) دعبالا
KT-CRF60	60	63	7.0 * 1.6 * 2.2
KT-CRF100	100	103	7.0 * 1.6 * 2.2
KT-CRF200	200	205.5	8.0 * 1.8 * 2.2
KT-CRF300	300	305.5	8.0 * 1.8 * 2.2