

## يئابرهكلا طشنملا نوبركلا عاجرتسا نرف

رصنعلال مقر: KT-CRF



### ةمدقم

نرف مادختساب طشنملا نوبركلا طيشنت دعأ  
ديجتلا ققح. KinTek نم يئابرهكلا ديجتلا  
لالخ نم ةفلكتلا شيح نم لاعفلاو لاعفلا  
مكحتلا ةدحوو ةيغلل لآل راودلا نرفلا  
ةيكدلا ةيرارحلا.

### ديزملال فرعا

ةتبات لمع ةرارح ةجرد	
ةراودلا ةناوطلال ةعرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-5
ةراودلا ةناوطلال ةيواز	ةجرد 0-6
ةفرغلا لزغ داوم	تالاتسيركلا ددغتم كيمايريسال فايلا
ةرارحلا ةجرد يف مكحت	PID مكحت سمللاب لمعت ةشاش
نيخستلا رصنع	(ديبرك) نوكليليسال ديبرك
ةرارحلا ةجرد راعشتسا زاغ	K غونلا نم ناچلسم نايرارح ناچوز
ةيئابرهكلا ةقاطلا تادادما	زتره AC220-440V ، 50/60

حذومن	(ةعاس / مك) ةعسالا	ةردقملا ةقاطلا (kw)	(م) دعبلا
KT-CRF60	60	63	7.0 * 1.6 * 2.2
KT-CRF100	100	103	7.0 * 1.6 * 2.2
KT-CRF200	200	205.5	8.0 * 1.8 * 2.2
KT-CRF300	300	305.5	8.0 * 1.8 * 2.2