

يئابرهكلا طشنملا نوبركلا عاجرتسا نرف

رصنعلال مقر: KT-CRF



Introduction

نرف مادختساب طشنملا نوبركلا طيشنت دعأ ديدجتلا ققح. KinTek نم يئابرهكلا ديدجتلا لالخنم ةفلكتلا شح نم لاعفلاو لاعفلا مكحتلا ةدحوو ةياغلل يلالا راودلا نرفلا ةيكدلا ةيرارحلا.

ديزملا فرعا

ةتبات لمع ةرارح ةجرد	
ةراودلا ةناوطلسال ةعرس	0-5 ةقيدلا يف ةرود
ةراودلا ةناوطلسال ةيواز	0-6 ةجرد
ةفرغلال لزغ داوم	تالات سيركلا ددعت مكي ماريسال فايلا
ةرارحلا ةجرد يف مكحت	PID مكحت سمللاب لمعت ةشاش
نحسحتلا رصنع	(ديبرك) نوكليليسال ديبرك
ةرارحلا ةجرد راعشستسا زاغ	K عونلا نم ناچلسم نايرارح ناچوز
ةيئابرهكلا ةقاطلا تادادما	زتره AC220-440V , 50/60

حذومن	ةعاس / مكح ةعسال	ةردقملا ةقاطلا (kw)	م دعبلا
KT-CRF60	60	63	7.0 * 1.6 * 2.2
KT-CRF100	100	103	7.0 * 1.6 * 2.2
KT-CRF200	200	205.5	8.0 * 1.8 * 2.2
KT-CRF300	300	305.5	8.0 * 1.8 * 2.2
KT-CRF500	500	507.5	9.0 * 2.0 * 2.2
KT-CRF800	800	811	10.0 * 2.2 * 2.6
KT-CRF1000	1000	1011	11.0 * 2.2 * 2.6