


يئابرهكلا رزلا ةيراطبلا متخ ةلآ

ررضنعلال مقر: PP2N



ةمدقم

نع ةرابع يه ةيئابرهكلا رزلا ةيراطبلا متخ ةلآ جاتنإل ةممصم ءادلأ ةيلع ةئبعت تادعم لثم) رارزألل ةيراطبلا نم ةريكب تايملك امو، SR، ةلسلسو، LR، ةلسلسو، CR، ةلسلسو عيئصتلا ةبسانم يه، (كلذىلإ لاجم يف ريوطتلاو ثحبلالو، يئورثكلإل ةتمألل جاتنإل طوطخو، ةديجلل ةقلاطلا ةيغانصلا.

ديزلال فرعا

راهجال رارط	PP2N
طغضلا قاطن	محك 50-1500
طغضلا ةفاضل ةيلمع	توقوملا طغضلا ريح - جم انربلا طغض ةنايص جم انرب - جم ربملا طغضلا جم انرب
طغضلاب طافاتجال تقو	ةينات 0-999
طغضلا ليوت	بلاقلا لهلمحتي نأ نكمي يذلا طغضلا ايئاقلا جم انربلا ليوت
LCD ةشاش	ةصوب 4.3 ساقم LCD ةشاش
برستلا عنانم بلاق	خ. ل. CR16، CR20، CR24، CR30، يرايخا
فالغل ةلازلا بلاق	خ. ل. CR16، CR20، CR24، CR30، يرايخا
يسايقلل بلاقلا	CR20 ةلسلس نم يسايقلل فيلغتل بلاق
داعبالا	220*240*380 (ةعاسل*رضع*ال*لوطلا)
تادعملا ةقاط رصم	رتره 60/زتره 50) تلوف 220
تادعملا نزو	محك 35
ةنيكاملا محجل يطيخات مسر	