

هيارح هفرغب يئابرهكلل خفنللاب يرارجل فيفجلتلا نرف يرسقل ءاوه لمح تاذ هيربم KT-GZ :رصنعل مقر



همدقم

خفنللاب يرارجل فيفجلتلا نرف ميمصت مت وهو ،هقوئومللا هيرارجلل هجلالعملل اذه يئابرهكلل اغميظنتو ،يرسقلل ءاوهلل اءوم انارود رفوي بابوألل اءودزم الريعو ،PID ماظنب اءكذ اءيمقر رابءخا هقد نامضل هعونتم تاريءل اءءرعب في هعانصلل فيفجلتلا قاستاو هئائئتسا هروءلك .

هيزملا فرعا

هيسئئرلا هزيملا	فصولا	قيبطتلا
ءارءسار هرفوت عم هيلعملل هنيعلل هنوحس طرف هئمى هقيقلل نرولا تاباسءل هيرسو ءوم هبوطر .	اقرفو لكولل مءفو تامءلاو مءفلل ءانءى في مءللل هبوطرل رابءخا هسائىللل لئلل ءالوكوئورب .	مءفلل هبوطرل لئلل ءالوكوئورب
ءانءى رءائء هئمى نزاوئمللاو هيلللل لئلل ءالوكوئورب .	هيسئرلا اءاقبو ،هيسئرلا قرو ،هيلللل ءالوكوئورب طئاسو فافء هبطرل لصلل ءعب هئائيمءللل .	هيسئرلا قروو هئائيمءللل
هعرسي امم ،هعرسب هبوطرلل ءارطق لئلل ءالوكوئورب لئلل ءالوكوئورب .	هيمءللل قراوئلل ءءبءل ءارء هءرءىل طافءللل ،هافءللل ،هيسئرل زبءللل .	هيمءللل ءالوكوئورب
ءانءل هيلءاءلل رابءلل ءءمءو قيقللل ءءصءللل نم ففءى هءللل ءالوكوئورب وءا ءالوكوئورب .	هءشءو ،رءاوئلل ءاءولل يرارجلل زبءللل ءالوكوئورب لئلل ءالوكوئورب .	ءانءللل زبءللل ءالوكوئورب
هئمءم طبر هفءءل هئمءمءللل ءارءللل ءرء هئمءمءللل .	هبلصءمءللل ءارءللل هبوطرلل ءالوكوئورب ءالوكوئورب .	ءارءللل ءالوكوئورب
وءا ءسءل ءو هيلللل ءالوكوئورب لئلل ءالوكوئورب .	اقربس مبللل ءانءىو ،هئمءمءللل ءالوكوئورب ،هئمءمءللل ءالوكوئورب .	اقربس مبللل ءانءىو

ءرءمءللل ءالوكوئورب (ءرءمءللل ءالوكوئورب)	ءرءمءللل ءالوكوئورب (ءرءمءللل ءالوكوئورب)	ءرءمءللل ءالوكوئورب (ءرءمءللل ءالوكوئورب)	ءرءمءللل ءالوكوئورب (ءرءمءللل ءالوكوئورب)	ءرءمءللل ءالوكوئورب (ءرءمءللل ءالوكوئورب)	ءرءمءللل ءالوكوئورب (ءرءمءللل ءالوكوئورب)
KT-GZ-1A	50 - 250	±1.0	220 ءلوف 50 زءره	3.0	350 × 450 × 450
KT-GZ-2A	50 - 250	±1.0	220 ءلوف 50 زءره	3.5	450 × 550 × 550
KT-GZ-3A	50 - 250	±1.0	220 ءلوف 50 زءره	6.6	500 × 600 × 750
KT-GZ-4A	50 - 250	±1.0	220 ءلوف 50 زءره	8.0	800 × 800 × 1000

ءالوكوئورب ءالوكوئورب	ءالوكوئورب ءالوكوئورب
ءالوكوئورب ءالوكوئورب	KT-GZ
ءالوكوئورب ءالوكوئورب	ءالوكوئورب ءالوكوئورب
ءالوكوئورب ءالوكوئورب	ءالوكوئورب ءالوكوئورب

لماعمل ءئف	تافصاومل فلم
يرارحل لمحل ءلآ	ءئءاوهل ءوقلاب لكئناكئمل ءفنل نارود
ءللءال ءرارحل ءرء ف نئبائل	ءطننل ءلمحل تاراسمل رب ءئوءم ءرء 0.5 ≤
ءافنمل كرم لئغشء ءعرس	ءقئءل ف ءرء 2,800
نئءسائل رصن نئوكئ	ءلفسل ءرءل ف ءقء ءمواقمل رصانل نائلئلسم (2) نائلءومءم
ءرارل ءاعشم ءءءا	لئقء راء ءاء ءبوقءم رارل ءاعشا ءئزوء ءءول
ءرارل ءرء رءشءسم ءون	(Pt100) ءعانصل نئبالل ءمواقم راعشءسا رصنل
مءءل ءءو ءءنءه	(ءقءاوءم ءئء ءمقزر ءعاش وا XMT ءلسلل) ءمقزر PID قئءل ءاعلم مطنم
ءقائل لئءبء زاءل	(SCR) نوكئللئسلل موكءم موقم / (SSR) ءبلصل ءلءلل ءرءم لئوءء ءرءاء
ءبقارمل مائل	ءئطئم ءرارل ءئشءم ءلءل ءسقم ءءءل لوصو باب
ءنارءل لزل	ءرءل ءالءلل ءلءءءل ءلءل ءءءم فائلأل / لكئمارئسل نل لزل ءرءل
(ءئسائلل KT-GZ) لمءل ءفرل ءاعبأ	(ءافءرال) مم 450 × (صرءل) مم 450 × (قمءل) مم 350
(ءئسائلل KT-GZ) ءئءرءل ءاعبأل	(ءافءرال) مم 813 × (صرءل) مم 810 × (قمءل) مم 500
رءقم لئغشءل ءءل	زءره 50، ءءا ووط، ءءرءم راءء ءلوف (22 ± 220)
(KT-GZ) مائللل ءلءل ءلءل نزلل (ءئسائلل)	مءك 110