

# مكبس لـ Xrf & Kbr 20T / 30T / 40T / 60T

نوع: PCPE



## مقدم

سكبكس لـ مادختساب ءافكب تانيعل ريضحت هـ ، لومحمو جمدم . يئابرهك لـ يكي لورديه لـ ءئيب يف لمعي نأ نكمي و تاربتخمل لل يلاثم غارف .

## ديزم لـ فرعا

كصل اـ جـ ذومـ	PCPE-20T	PCPE-30T	PCPE-40T	PCPE-60T
طغض لـ قاطن	0-20 (لـ اكساب اـ يمـ 0-28)	0-30 (لـ اكساب اـ يمـ 0-31.5)	0-40 (لـ اكساب اـ يمـ 0-30)	0-60 (لـ اكساب اـ يمـ 0-33)
سكبكس لـ رطق	Φ95mm (د)	Φ110mm (د)	Φ130mm (د)	Φ150mm (د)
لم اـ كـ تـ مـ لـ كـ يـ هـ	لم اـ كـ تـ مـ لـ كـ يـ هـ الـ بـ رـ سـ تـ لـ لـ عـ نـ اـ مـ لـ اـ صـ تـ اـ دـ جـ وـ يـ الـ تـ يـ زـ لـ اـ بـ رـ سـ تـ نـ مـ	لم اـ كـ تـ مـ لـ كـ يـ هـ الـ بـ رـ سـ تـ لـ لـ عـ نـ اـ مـ لـ اـ صـ تـ اـ دـ جـ وـ يـ الـ تـ يـ زـ لـ اـ بـ رـ سـ تـ نـ مـ لـ لـ قـ يـ اـ مـ	لم اـ كـ تـ مـ لـ كـ يـ هـ الـ بـ رـ سـ تـ لـ لـ عـ نـ اـ مـ لـ اـ صـ تـ اـ دـ جـ وـ يـ الـ تـ يـ زـ لـ اـ بـ رـ سـ تـ نـ مـ لـ لـ قـ يـ اـ مـ	لم اـ كـ تـ مـ لـ كـ يـ هـ الـ بـ رـ سـ تـ لـ لـ عـ نـ اـ مـ لـ اـ صـ تـ اـ دـ جـ وـ يـ الـ تـ يـ زـ لـ اـ بـ رـ سـ تـ نـ مـ لـ لـ قـ يـ اـ مـ
طغض لـ سايقم	لـ اكـ سـ اـ بـ اـ يـ مـ 0.00-40.00 يـ مـ قـ رـ لـ اـ صـ رـ عـ لـ اـ	لـ اكـ سـ اـ بـ اـ يـ مـ 0.00-40.00 يـ مـ قـ رـ لـ اـ صـ رـ عـ لـ اـ لـ اكـ سـ اـ بـ	لـ اكـ سـ اـ بـ اـ يـ مـ 0.00-40.00 يـ مـ قـ رـ لـ اـ صـ رـ عـ لـ اـ لـ اكـ سـ اـ بـ	لـ اكـ سـ اـ بـ اـ يـ مـ 0.00-40.00 يـ مـ قـ رـ لـ اـ صـ رـ عـ لـ اـ لـ اكـ سـ اـ بـ
طغض لـ اـ نـ مـ رـ دـ قـ يـ صـ قـ اـ	30 (مـ لـ مـ رـ)	40 (مـ لـ مـ رـ)	50 (مـ لـ مـ رـ)	50 (مـ لـ مـ رـ)
طغض لـ رارقتسا	≥1MPa/10 ءـ قـ يـ قـ دـ	≥1MPa/10 ءـ قـ يـ قـ دـ	≥1MPa/10 ءـ قـ يـ قـ دـ	≥1MPa/10 ءـ قـ يـ قـ دـ
طغض لـ اـ عـ صـ و	يـ وـ دـ يـ / يـ ئـ اـ بـ رـ هـ كـ	يـ وـ دـ يـ / يـ ئـ اـ بـ رـ هـ كـ	يـ وـ دـ يـ / يـ ئـ اـ بـ رـ هـ كـ	يـ وـ دـ يـ / يـ ئـ اـ بـ رـ هـ كـ
صـ يـ وـ عـ تـ لـ اـ عـ صـ و	تـ اـ رـ اـ يـ سـ لـ لـ اـ لـ يـ لـ دـ	تـ aـ رـ aـ يـ Sـ lـ lـ aـ lـ يـ lـ Dـ	تـ aـ Rـ aـ yـ Sـ lـ lـ aـ lـ yـ lـ Dـ	تـ aـ Rـ aـ yـ Sـ lـ lـ aـ lـ yـ lـ Dـ
لمـ عـ لـ اـ ءـ لـ وـ اـ طـ رـ طـ قـ	Φ105mm (د)	Φ120mm (د)	Φ140mm (د)	Φ160mm (د)
ءـ مـ عـ اـ لـ اـ دـ دـ عـ	ءـ عـ بـ رـ اـ	ءـ عـ Bـ رـ aـ	ءـ Cـ Eـ Bـ Rـ aـ	ءـ Eـ Bـ Rـ aـ
لمـ عـ لـ اـ عـ اـ سـ مـ	80 × 150 (ن × م × مـ)	92 × 160 (ن × م × مـ)	115 × 185 (ن × م × مـ)	185 × 250 (ن × م × مـ)
داعبأ	245 × 415 × 415 (م × لـ وـ طـ لـ اـ) × (عـ اـ فـ تـ رـ aـ لـ aـ)	275 × 430 × 420 (م × لـ وـ طـ لـ aـ) × (عـ aـ Fـ tـ Rـ aـ lـ aـ)	295 × 450 × 500 (م × لـ وـ طـ lـ aـ) × (عـ aـ Fـ tـ Rـ aـ lـ aـ)	405 × 470 × 565 (م × لـ وـ طـ lـ aـ) × (عـ aـ Fـ tـ Rـ aـ lـ aـ)
ءـ قـ اـ طـ aـ لـ دـ وـ زـ مـ	220 (زـ تـ رـ هـ 60/زـ Tـ Rـ eـ 50) تـ لـ وـ فـ	220 (زـ Tـ Rـ eـ 60/زـ Tـ Rـ eـ 50) تـ lـ وـ Fـ	220 (زـ Tـ Rـ eـ 60/زـ Tـ Rـ eـ 50) تـ lـ وـ Fـ	220 (زـ Tـ Rـ eـ 60/زـ Tـ Rـ eـ 50) تـ lـ وـ Fـ
نـ زـ و	58 مـ جـ كـ	72 مـ جـ كـ	92 مـ جـ كـ	140 مـ جـ كـ

هـ وـ قـ	طغض
1 [نط]	1.41 [لـ اكـ سـ aـ Bـ اـ يـ مـ]
2 [نط]	2.82 [لـ اكـ Sـ aـ Bـ aـ يـ Mـ]
3 [نط]	4.23 [لـ اكـ Sـ aـ Bـ aـ يـ Mـ]
5 [نط]	7.06 [لـ اكـ Sـ aـ Bـ aـ يـ Mـ]
8 [نط]	11.3 [لـ اكـ Sـ aـ Bـ aـ يـ Mـ]
10 [نط]	14.1 [لـ اكـ Sـ aـ Bـ aـ يـ Mـ]
12 [نط]	17 [لـ اكـ Sـ aـ Bـ aـ يـ Mـ]

15 [نط]	[لاكساب اجيم] 22.6
20 [نط]	[لاكساب اجيم] 28
الو، لاكساب اجيم 35 ماظن لاطغص ةدش زواجتت الأ بح ي: ةطوولم زاهجلا ةمدخ رمع ريصقت ىل كلد يدؤي فوسف.	