

درابلا ىلع لصفنم لاي ئابره كلالاي كياتات سوزي إال سب كم لاي (Cip) 65T / 100T / 150T / 200T

رصن علل مقرر: PCESI



Introduction

درابلا ىلع لصفنم لاي ئابره كلالاي كياتات سوزي إال سب كم لاي، ىلع أ طوغض ري فوت ىلع ةرداق ةلصفنم لاي تي تاي تاق ي ببطت لاي رابت خال ةبسانم اهلعجي ةيلاع طوغض تايوتسم بلطتت.

ديزل م لاي فرعا

راهجل رارط	PCESI-65T	PCESI-100T	PCESI-150T	PCESI-200T
قاطن طغصل لاي	0-65T	0-100T	0-150T	0-200T
رطق سب كم لاي	تيزلا ةناو طسأ ىف (د) مم 160 ىف (د) مم 160 موركلاب ةيل طم لاي موركلاب ةيل طم لاي تيزلا ةناو طسأ	ةناو طسأ ىف (د) مم 200 موركلاب ةيل طم لاي	ةناو طسأ ىف (د) مم 200 موركلاب ةيل طم لاي	ةيل طم تيزلا ةناو طسأ ىف (د) مم 290 موركلاب ةيل طم لاي
ةيل م لاي طغصل لاي	لاي طغصل - لاي جم انربل لاي طغصل لاي - لاي جم انربل لاي زاجت لاي - لاي جم انربل لاي توقوم لاي طغصل لاي فيفخت	- لاي جم انربل لاي طغصل لاي - لاي جم انربل لاي لاجت لاي - لاي فيفخت لاي - لاي جم انربل لاي توقوم لاي	- لاي جم انربل لاي طغصل لاي - لاي جم انربل لاي لاجت لاي - لاي فيفخت لاي - لاي جم انربل لاي توقوم لاي	- لاي جم انربل لاي طغصل لاي - لاي جم انربل لاي لاجت لاي - لاي فيفخت لاي - لاي جم انربل لاي توقوم لاي
لويحت طغصل لاي	لويحتب آي ئاقلت لاي جم انربل لاي موقوي ةيلاع لاي لمحتت يذلا طغصل لاي	لويحتب آي ئاقلت لاي جم انربل لاي لويحت ةيلاع لاي لمحتت يذلا	لويحتب آي ئاقلت لاي جم انربل لاي لويحت ةيلاع لاي لمحتت يذلا	لويحتب آي ئاقلت لاي جم انربل لاي موقوي ةيلاع لاي لمحتت يذلا طغصل لاي
ةيشاش صرع لاي	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش
ةي ام لاي تادع م لاي	ي حاجر باب عم ةي ذالوف ةحول ةي ام يوضع	ي حاجر باب عم يذالوف لاي حول لاي يوضع	ي حاجر باب عم يذالوف لاي حول لاي يوضع	ي حاجر باب عم يذالوف لاي حول لاي يوضع
لويحت لاي طغصل لاي نكاس لاي	0-300 لاي كسب لاي اجي م	0-300 لاي كسب لاي اجي م	0-300MPa	0-300MPa
ةفرع لاي طغصل لاي نكاس لاي	Φ50×150 مم (م×ن)	Φ60×150 مم (م×ن)	Φ80×150 مم (م×ن)	Φ90×150 مم (م×ن)
لويحت لاي طوغض لاي (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
لويحت لاي طوغض لاي	220×400 مم (م×ن)	260×400 مم (م×ن)	280×400 مم (م×ن)	290×420 مم (م×ن)
لويحت لاي طوغض لاي	700×450×1050mm(L×W×H)	850×500×1100mm(L×W×H)	950×550×1150mm(L×W×H)	1000×650×1200mm(L×W×H)
لويحت لاي طوغض لاي	220 صي صيخت نك م (ي) طاو 1500 (110ت/لوف)	220 صي صيخت نك م (ي) طاو 1500 (110ت/لوف)	220 صي صيخت نك م (ي) طاو 1500 (110ت/لوف)	220 صي صيخت نك م (ي) طاو 1500 (110ت/لوف)
لويحت لاي نزو	350 مكي	580 مكي	680 مكي	980 مكي