

دراپال ىلع لصفنم لاي ئابرهكلل يكي تاتسوزي إلال سبكم ل (Cip) 65T / 100T / 150T / 200T

رصنعلال مقر: PCESI



ةمدقم

دراپال ىلع لصفنم لاي ئابرهكلل يكي تاتسوزي إلال سبكم ل، ىلع أوطغ ريوت ىلع ةرداق ةلصفنم لاي تال تاي ببطتال رابتخال ةبسانم اهلعجي ةيلاع طغض تايوتسم بلطت.

ديزلال فرعا

راهجال رارط	PCESI-65T	PCESI-100T	PCESI-150T	PCESI-200T
قاطن طغضال	0-65T	0-100T	0-150T	0-200T
رطق سبكم لاي	تيزلا ةناوئاسأ ي ف (د) 160 مم لاي ي ف (د) 160 موركلاب ةيلطم لاي موركلاب ةيلطم لاي تيزلا ةناوئاسأ	ةناوئاسأ ي ف (د) 200 مم (د) 200 موركلاب ةيلطم لاي موركلاب ةيلطم لاي	ةناوئاسأ ي ف (د) 200 مم (د) 200 موركلاب ةيلطم لاي موركلاب ةيلطم لاي	ةيلطم تيزلا ةناوئاسأ ي ف (د) 290 مم موركلاب تيزلا ةناوئاسأ ي ف (د) 290 موركلاب ةيلطم لاي
ةيلمع طغضال	طغضال - جمانربال طغضال - جمانربال زاجتخا - جمانربال زاجتخا - توتوقم لاي طغضال فيفخت	جمانربال طغضال - جمانربال زاجتخا - جمانربال زاجتخا - توتوقم لاي	جمانربال طغضال - جمانربال زاجتخا - جمانربال زاجتخا - توتوقم لاي	جمانربال طغضال - جمانربال زاجتخا - جمانربال زاجتخا - توتوقم لاي
ليوتح طغضال	ليوتحتب آيئاقلت جمانربال موقبي ةيلاع لهلمحتت يذلا طغضال	طغضال آيئاقلت جمانربال لويحي ةيلاع لهلمحتت يذلا	طغضال آيئاقلت جمانربال لويحي ةيلاع لهلمحتت يذلا	ليوتحتب آيئاقلت جمانربال موقبي ةيلاع لهلمحتت يذلا طغضال
ةشاش صرعال	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش
ةيماح تادعالم	يجاجز باب عم ةيذالوف ةحول ةيماح يوضع	يجاجز بابب يذالوفال ةحولل ةيماح يوضع	يجاجز بابب يذالوفال ةحولل ةيماح يوضع	يجاجز باب عم يذالوفال ةحولل ةيماح يوضع
طغضال نكاسال	0-300 لايكسباب اجيم	0-300 لايكسباب اجيم	0-300MPa	0-300MPa
ةفرع طغضال نكاسال	Φ50×150 مم (م×ن)	Φ60×150 مم (م×ن)	Φ80×150 مم (م×ن)	Φ90×150 مم (م×ن)
طوس ةناوئاسأال (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
محم ةحاسمال	220 × 400 مم (م×ن)	260×400 مم (م×ن)	280×400 مم (م×ن)	290×420 مم (م×ن)
دعبالا ةيجراخال	700×450×1050mm(L×W×H)	850×500×1100mm(L×W×H)	950×550×1150mm(L×W×H)	1000×650×1200mm(L×W×H)
ةقاط رصم تادعالم	1500 طواو (م) 220 صيصخت نكمي (م) 110/تلفوف	1500 طواو (م) 220 صيصخت نكمي (م) 110/تلفوف	1500 طواو (م) 220 صيصخت نكمي (م) 110/تلفوف	1500 طواو (م) 220 صيصخت نكمي (م) 110/تلفوف
تادعالم نزو	350 مچك	580 مچك	680 مچك	980 مچك