

ةيئاي مي كورهك ةخضم/ةيئاي مي كورهك لمع ةطحم

مقرر: KT-CHIP



ةمدقم

ةفورع ملو ،ةيئاي مي كورهك لل لمع ال ةطحم ةيئاي مي كورهك لل لي لحتلا ةزهجأ مساب أضيأ ةبقارم لل ةممصم ةروطتم ةزهجأ يه ،ةيرب تخم لل ةاي لمع ال فل تخم يف قي قدل مكحتل او ةيعانصل او ةي لمع ال

ديزم لل فرع

زارطلا	CHIP600E/CHIP602E/CHIP604E/CHIP610E/CHIP620E/CHIP630E/CHIP650E/CHIP660E
تان اكمل ل لصق ال ادم لل	±10V
رايت لل لصق ال دحل	± 250 ةورذ ري بم أ لل م ± 350 ،لصاوت م ري بم أ لل م
ةي لخل دهج	±13V
تبات رايت قاطن	3nA-250 ري بم أ لل م
يعج رمل بطق لل ل اخل ادم ةم واقم	1e12 موأ
مدرت م رايت ةم واقم	0.00001 ~ 1 زتره اجم 1
ل اخل زاي حن رايت	
LSV و CV حسم ةعرس	0.000001 ةينات/تلوف ~ 10,000 ةينات/تلوف
CC و CA ل صبنل صرع	0.0001 ~ 1000 ةينات
CC و CA ل تانيع ل اخل ل صافل ي ن دال دحل	1 ةينات لل م
زارطلا	CHIP700E/CHIP710E/CHIP720E/CHIP730E/CHIP7500E/CHIP760E
رايت لل لصق ال دحل	±250 ةورذ ري بم أ لل م ± 350 ،(ةينات لل اخل ادم) لصاوت م ري بم أ لل م
ةي لخل دهج	±13 V
ل اخل قاطن	3 ري بم أ لل م - 250 ري بم أ و نان
دهج ل اخل صرع	ةينات لل م 0.8 ةداع ،ةينات لل م 1 م ل قأ
صرع (ل بسيد 3-) دهج ل سايقم ل مدرت ل قاطن صرع	1 زتره اجم 1
يعج رمل بطق لل ل اخل ادم ةم واقم	1e12 موأ
LSV و CV حسم ةعرس	0.000001 م ةينات/تلوف 10,000 ل ةينات/تلوف 10,000 ،ةينات/تلوف حسم ،ةينات/تلوف 10,000 ةينات/تلوف
CC و CA ل صبنل صرع	0.0001 ~ 1000 ةينات
CA ل تانيع ل اخل ل صافل ي ن دال دحل	1 ةينات لل م ةينات ةم ةورذم ةانق ،ةينات لل م
NPV و DPV ل صبنل صرع	0.001 ~ 10 ةانوت
ددرت SWV	1 ~ 100 زتره و ليك