

## ةيئاي مي كورهك ةخضم/ةيئاي مي كورهك لمع ةطحم

مقرر: KT-CHIP



### ةمدقم

ةفورع ملو ،ةيئاي مي كورهك لل لمع لاطحم ةيئاي مي كورهك لل لي لحتلا ةزهجأ مساب أضيأ ةبقارم لل ةممصم ةروطتم ةزهجأ يه ،ةيرب تخم لاطحتا ل لمع لاطحتا في قيقدل مكحتلا وةيئاي مي كورهك لاطحتا وةيئاي مي كورهك لاطحتا

### ديزم لاطحتا

زارطلا	CHIP600E/CHIP602E/CHIP604E/CHIP610E/CHIP620E/CHIP630E/CHIP650E/CHIP660E
ان اكمل ل لصق أ ل دم لاطحتا	±10V
رايت ل لصق أ ل دحل	± 250 ةورذ ري بم أ ل ل م 350 ± ، ل صاوت م ري بم أ ل ل م 250 ±
ةيئاي مي كورهك لاطحتا	±13V
تبات رايت قاطن	3nA-250 ري بم أ ل ل م
يغج رمل لاطحتا لاطحتا لاطحتا	1e12 موأ
مدرت لاطحتا رايت لاطحتا	0.00001 ~ 1 زتره احي م
لاطحتا لاطحتا رايت لاطحتا	
لصق أ ل لصق أ ل دم لاطحتا	0.000001 ةيئاي مي كورهك لاطحتا لاطحتا ~ 10,000 ةيئاي مي كورهك لاطحتا لاطحتا
لصق أ ل لصق أ ل دم لاطحتا	0.0001 ~ 1000 ةيئاي مي كورهك لاطحتا لاطحتا
لصق أ ل لصق أ ل دم لاطحتا	1 ةيئاي مي كورهك لاطحتا لاطحتا
زارطلا	CHIP700E/CHIP710E/CHIP720E/CHIP730E/CHIP7500E/CHIP760E
رايت ل لصق أ ل دحل	±250 ةورذ ري بم أ ل ل م 350 ± ، (ل صاوت م ري بم أ ل ل م 250 ± ، ل صاوت م ري بم أ ل ل م 350 ±)
ةيئاي مي كورهك لاطحتا	±13 V
لاطحتا لاطحتا	3 ري بم أ ل ل م 250 - ري بم أ ل ل م 3
لصق أ ل لصق أ ل دم لاطحتا	1 ةيئاي مي كورهك لاطحتا لاطحتا 0.8 ةورذ ري بم أ ل ل م 1 م ل قأ
لصق أ ل لصق أ ل دم لاطحتا	1 زتره احي م (-3 ل صاوت م ري بم أ ل ل م 3)
يغج رمل لاطحتا لاطحتا لاطحتا	1e12 موأ
لصق أ ل لصق أ ل دم لاطحتا	0.000001 ةيئاي مي كورهك لاطحتا لاطحتا ~ 10,000 ةيئاي مي كورهك لاطحتا لاطحتا
لصق أ ل لصق أ ل دم لاطحتا	0.0001 ~ 1000 ةيئاي مي كورهك لاطحتا لاطحتا
لصق أ ل لصق أ ل دم لاطحتا	1 ةيئاي مي كورهك لاطحتا لاطحتا
لصق أ ل لصق أ ل دم لاطحتا	0.001 ~ 10 ةيئاي مي كورهك لاطحتا لاطحتا
لصق أ ل لصق أ ل دم لاطحتا	1 ~ 100 زتره ويلي ك