

## بطاقات تابلو كرت

رصنعال مقرر: ELEF



### ةمدقم

تابلو كرت مادختساب كبراجت ةيقرتب مق صيصختلل ةلباقلا ةيئابرهكلا باطقالا ضامألل ةمواقم ، ةدوجلا ةيلاع داوم . انب ةصاخلا انتاليدوم فشتك . ةمئادو ةنمآو ، تايلولل او مويلا ةلمكلا .

### ديزملا فرع

تامس	لكآلل ةمواقم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
طقل كمس	0.1 ~ 5 مم
ةدام	نيئالب ةقرو + PTFE بيضق
(م 10 تانيع طبرل امهصيصخت نكمي) 10 * 10 و 10 * 15 ناجمدم نانتا	

تامس	لكآلل ةمواقم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
طقل كمس	0.1 ~ 5 مم
ةدام	ةبهذ حئافص + PTFE بيضق
(م 10 عطقم ةنيغ صيصخت نكمي) 10 * 10 جمدم	

تامس	في فطلال لكآلل ةمواقم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
طقل كمس	0.1 ~ 5 مم
ةدام	مويئالب ةقرو + PTFE بيضق
(م 10 تانيع صقل امهصيصخت نكمي) ةجمدم ةعطق 10 * 15	

تامس	يزاوتالب تانيعال عوصو نكمي
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
طقل كمس	0.1 ~ 3 مم
ةدام	نيئالب ةقرو + PTFE بيضق
(خ.ل) ، ةيسارح حئافص ، حئافص ، ةبهذ حئافص نم ةعونصم نوكت نأ نكمي) 10 * 10 ةجمدم نيئالب حئافص	

تامس	هذيفنت لهس
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
طقل كمس	0.1 ~ 3 مم
ةدام	حاسمئالب كبشم + دور PTFE

ليغشلتا لهسو مادختسالا لهسو ، حاسمت عطاقم نم عونصم كاشت

تامس	لكآتلل ةفيظ ةمواقم وةيلاعلا ةرارحلا تاجرد ةمواقم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
طقل كمس	م 0.1 ~ 3
ةدام	نيتالبل ةقرو + دور ةفطاح ةرطن
(خ.ل) ، ةيساحن حئافص ، حئافص ، ةيبهذ حئافص نم ةعونصم نوكت أن نكمي) م 7 رطقب ةجدم ةينيتالبل ةحيفص	

تامس	لكآتلل ةفيظ ةمواقم وةيلاعلا ةرارحلا تاجرد ةمواقم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
طقل كمس	م 0.1 ~ 3
ةدام	نيتالبل ةقرو + دور ةفطاح ةرطن
(خ.ل) ، ةيساحن حئافص ، حئافص ، ةيبهذ حئافص نم ةعونصم نوكت أن نكمي) م 10 * 10 ةجدم ةينيتالبل حئافص	

تامس	نيجورديلا روطت لعافت لعاشب لعنمت أن نكمي
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 65 °C
طقل كمس	م 0.1 ~ 3
ةدام	نوبركلل يجاجز + دور ةفطاح ةرطن
(1A رواجتي الأ بجي ليغشلتا دهج أن طحال) دروتسم م 3 جدم يجاجز نوبرك	

تامس	تايلولقلاو ضامألل ةفيظ ةمواقم وةيلاعلا ةرارحلا تاجرد ةمواقم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
طقل كمس	م 0.1 ~ 3
ةدام	نيتالبل + دور ةفطاح ةرطن
(10 لى 6 نم رطقلا ريغتم يئابرهك بطق عطقم صيصخت نكمي) م 9 * 9 و 6 * 6 ةجدم ةينيتالبل حئافص	

تامس	ةيزاوم ةنيعلال لعجت أن نكمي
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 65 °C
طقل كمس	م 0.1 ~ 3
ةدام	نوبركلل يجاجز + دور ةفطاح ةرطن
(ةيساحن حئافص ةدام ، حئافص ، ةصصخم ةيبهذ حئافص) م 9 * 9 ةجدم ةينيتالبل حئافص	

تامس	ضامألل ةمواقم تسيلو ةياعلل ةيلاعلا ةرارحلا ةمواقم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 200 °C
طقل كمس	م 0.1 ~ 3
ةدام	أدصلل مواقملا ذالوفلا 316L
ءابرهكلاب لحنملا ةعيبط لىل ءابتناللا بجي كلذل ، ضامألل ءمواقم سيل هنكلو ، تايلولقلا مواقم أدصلل مواقملا ذالوفلا	

تامس	لكآتلل ةفيظ ةرارح ةجرد قاطن ةيلاعلا ةرارحلا تاجرد ةمواقم ةقئاف
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 200 °C
طقل كمس	م 0.1 ~ 3
ةدام	ساحن
ءابرهكلاب لحنملا ةعيبط لىل ءابتناللا بجي كلذل ، ضامألل ءمواقم سيل هنكلو ، تايلولقلا مواقم أدصلل مواقملا ذالوفلا	

تامس	لكآتلل ةمواقم ةريكب سمالت ةقطنم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60

طقل كمس	م 0.1 ~ 3
ةدام	ني تالبلة قرو + PTFE
(داومال او م ح ل ص ص خ ت ن ك مي) 10 * 30 ح دم ي ني تالب ح ول	
تامس	ه ن ل ل ت ان ع ل ل ب س ان م
ةقب طم ل ا ه ر ا ح ل ا ه ج ر د ق ا ط ن	0 ~ 60
طقل كمس	م 0.1 ~ 5
ةدام	ني تالبلة قرو + PTFE
(داومال او م ح ل ص ص خ ت ن ك مي ، م ح ل ا ص ص خ ت ن ك مي) موي ني تالب 15 * 5 ح دم	
تامس	م ح ل ا و ل و ط ل ا ص ص خ ت ن ك مي
ةقب طم ل ا ه ر ا ح ل ا ه ج ر د ق ا ط ن	0 ~ 60
طقل كمس	م 0.1 ~ 5
ةدام	ي س ا ح ن ك ل س + PTFE
(داومال او م ح ل ا ص ص خ ت ن ك مي) م 0.5 ح دم ي س ا ح ن ك ل س	