

حشرملا رابتخا ةلآ

رصنعلال مقر RPM-06



ةمدقم

تتشت صاوخ رابتخال ةبسانم ةنيكامللا هذه
ةفاضملا داوملا او غابصألا لثم تارمي لوبلا
حشرتلا او قثبلا قيرط نع شت ابرتساملا او

ديزملال فرع

ل.يدوملا مقر	RPM-06A	RPM-06B
مكحتال ماظن	رتوي بمكلا اب مكحتال	
بلولل رطق	20 □ 25 □ 25 □ 30 مم (بلطلال بسح وأ)	
يسئزلال كرحملا ةوق	4 (بلطلال بسح وأ) تاو وليك	
رطقلا لولل ةبسن (L/D)	28:1	
ةقيدلا يف بلولل ةعرس	0-95 ددرتلا ليوت ةعرس ميظنت ةقيدلا يف ةفل	
طغصلال رعتسم	0-35 لالكساب اجم	
رتللال	EN13900-5:2005 راي عمل آقفو	ASTM راي عمل آقفو
(غافترال*اقمعلال*صرعلا) مم يجراخال دعبلا	1553*650*1350 مم	1553*650*1350*1350 مم
مك (نرولا)	مك 350 يلاوح	مك 300 يلاوح
ةقاطلا رصم	3 \$ \$ \$ AC380V	