

ماسح ألة ةي عابر ةي قف ألة راجل ةنوحاط

رصن عل مقرر: KT-HJM



ةمدقم

نازل ةا ذ ةي وركل ةنحطلم امدختسا نكمي ةي قف ألة ةنازخ ةعبراً عم ماسح ألة ةي عابر ةي قف ألة ةي مدختست ةي هو. لم 3000 مجح ب تاركل ةنحطل ةي ربختخم ل ةنايعل ةنحطو طلخل بلاغلل.

ديزلل فرعل

ةجل اعمل اءبم	لكاكت اءل
قبيطتلا ةنيعل ةازيم	ءوزلل صفنم وأ فاج شه ةصفنم نل ةطسوم ةبالص قيقء
ةجل اعمل اعون	طلخل ةنحطل
ءقءل مجحل صقأل ةجل	
ةنيعل ةام يسج مجح قاطن	رتم وركيم 1-20
ةي وركل ةنحطل ةي ع وأ ءء	4
ءام يورك ةنحط ناخ مجح ربا	3000 لم
ءامءل ةنحطل ةاعو مجحل ةنءال ءجل	250 لم
ةي رايءء ةءام يورك ل ةنحطل ناخ	ءل ناءيروي يلوب اءصلل مواقم ذالوف نوليان نءسءنءل ءي برك قيقع نءسءنءل ءي برك قيقع اينوكرز
ةي رايءء ةل ةنحطل طئاسو عون	ين او طسأ يورك
ةي رايءء ةل ةنحطل تارك	موءناروكل اءصلل مواقم ذالوف ل نءسءنءل ءي برك قيقع نءسءنءل ءي برك قيقع اينوكرز
ءنحطل ةقيرط	بءرل ةنحطل فاجل ةنحطل
ءي طاطم ل تارك بل ءء	ءاوع 3
ءي طاطم ل ةن او طسأ ل ءعرس	ءق قءء/ص 900
ءي طاطم ل ةن او طسأ ل اءء ءءام	نئيروي يلوب
ءي طاطم ل ةن او طسأ ل ءءر ةقيرط	ئي اءرهك مكء
ءي فاصلل نزلل	مء 88
ءاعب ألة	مم 670*660*310
ءي ءءل ةئف	IP65
ءي عءم ل	CE