

لمالك لاب يكي تاموت و أنخاس يكي لورديه ربتخم سبكم تانيعال ريضحت و داومال ديبلتل

رقصنعال مقرر: KT-ZD2



ةمدقم

نخاسلا يكي لورديهال ربتخملا سبكم رفوي في أقيقد أمكحت اذه لمالك لاب يكي تاموت وأل ممت. أنط 25 ليلصي طغضلا و ةرارحلا ةجرد ريضحتو، ديبلتلالو، داومال مولعل هميمصت ةددعتم فيرعت تافل م ب زيمتوي، تانيعال ةجوزم نامأ ةزهجأو، ةجمربلل ةلباق لحرملال هايملاب ديربت ةمظنأو، ةروطتم تاقبطلال ةعغيس.

ديزلال فرعا

قيبطتال	فصولا	ةيسئرل ةدئافل
ةمدقمتمال تايراطبل تاحبا	داومال يلعل طغضلا و ةبلصلال ةلحال تاتيلورتلكلال قوحاسم طغض ةلحال تاعمجال يلعل طغضلا و ةبلصلال.	رابتللال ةنصحم سمالت تاهجاو ةدوم ةفاتك نمضي ةيئاي ميكو رهكلال.
ةدبللمل كي ماري سالا داوم	طغضلا يلعل يرارحل سبكلل مدمقمتمال ينفل كي ماري سالا عوخص ةيماسمال ليلقيل.	ةبسانم بويعلال ةضفخنم و ةبالصلال ةيلعل تانيعال جنين ةيئاضفلال و ةيلكيهال تانوكم لل.
ةقيقرال ةيشعال قيلحت رمليلولل	تحت ةحطسم تاحول نيب رمليلولل رهسو، قئارللو، يرارحل شقنلا ةطوبضم ةوق.	ليلحتلل رمليلولل قاروا يف ايرصب احووو ادوم اكمس رفوي ةيئاي ميكلال.
ةيفاي طملا تانيع ريضحت	FTIR و XRF صيخشتلال ةمظنأل ةيفافشلال ةيلعل صارقأ طغض ةصصختم بالوق مادختساب.	ةيلعل ادوم القن رفوي امام، يوديل سبكلال نيابت يلعل يضيقي صارقألال.
نداعمال ملعو ساملا تاودا	تابيحو و ةبالصلال ةقئاف ةيدنملم ةفوفصملا قوحاسم ديوط ةيديدش طغض و ةرارح تحت ساملا.	ساملا عطق تاودال لكأتل رمل لوطو يكي نكي مالم طبارتلال مطعي.
ةيودال ةغايص	رابتلخال ةطبارل داومالو (APIs) طغضلا ةيلالديصلال تانوكملا طغض صارقألال نابوذ.	ايافنب و ةيلعل ةقدب ةيعانصلال صارقألال عنيصت سيي اقم يكي احي ةصصختم ةيدام.

لماعمال	KT-ZD2-300	KT-ZD2-500	KT-ZD2-800
نيخسنتال ةرارح ةجرد قاطن	ةيؤئم ةجرد 300 ليل (RT) ةفرغلا ةرارح ةجرد	ةيؤئم ةجرد 500 ليل (RT) ةفرغلا ةرارح ةجرد	ةيؤئم ةجرد 800 ليل (RT) ةفرغلا ةرارح ةجرد
ةقاطال نيخسنت ةردق	طاو وليك 2.2	طاو وليك 3.4	طاو وليك 6.0
يوصقلال طغضلا ةعس	أنط 25	أنط 25	أنط 25
طغضلا قاطن	أنط 25 ليل 0.01	أنط 25 ليل 0.01	أنط 25 ليل 0.01
طغضلا يف مكحتال ةقد	نط 0.01	نط 0.01	نط 0.01
نخسنتال ةحوولل داعبا	مم 180 × 180	مم 180 × 180	مم 180 × 180
لمعال ةحاسم عافترا	مم 210 × 65	مم 210 × 65	مم 210 × 65
مكحتال ةهجاو عون	تاصوب 7 ساقم ةنولم سمل ةشاش	تاصوب 7 ساقم ةنولم سمل ةشاش	تاصوب 7 ساقم ةنولم سمل ةشاش
مكحتال رارزا رمع	ةرود > 100,000	ةرود > 100,000	ةرود > 100,000
ةمالسلال و ةيماجلال ماطن	ئراوط فقوت + كي ليركأ باب لفلق	ئراوط فقوت + كي ليركأ باب لفلق	ئراوط فقوت + كي ليركأ باب لفلق
تانايابل روصت	يلعل فال تقولا يف ينحنم لل يناي م سسر (USB ريصت)	يلعل فال تقولا يف ينحنم لل يناي م سسر (USB ريصت)	يلعل فال تقولا يف ينحنم لل يناي م سسر (USB ريصت)

لمعمل	KT-ZD2-300	KT-ZD2-500	KT-ZD2-800
ةمعمل الة ف مكحت الة عةس	ةمربلل الةباق آةزج 18	ةمربلل الةباق آةزج 18	ةمربلل الةباق آةزج 18
دیرت الة قیرط	ةعیرس هایم دیرت ةقلح	ةعیرس هایم دیرت ةقلح	ةعیرس هایم دیرت ةقلح
ةقاط الة نیوكت	صیصختلل لةباق تلوف 110 / تلوف 220	صیصختلل لةباق تلوف 110 / تلوف 220	صیصختلل لةباق تلوف 110 / تلوف 220
الة دةال الة دةال الة (ةمعل × صرل) دةال الة (ةافترال)	مم 480 × 480 × 750	مم 480 × 480 × 750	مم 480 × 480 × 750
ماتنلل الة فاص الة نزول	مك 200	مك 200	مك 200
الة الة الة (الة الة الة)	مك 230	مك 230	مك 230