

KT-JTU: رصنع ل ا مقرر



ةمدقم

نوبركلل ةيكن اكيمل ةنامل ميريقت مق
محفلل ىلعل مئاقلل بيبحلل طشنمل
قذللا طغضلا ءوق رابخا زاھ مادختساب
GB/T رييعامل آقفو ممصملاو، انب صاخلا
ءقءو، نءوين ولىك 0-10 ءوق قاطنب، 30202.3
ءمظنأو، ءازلل لمحلل نم ةيماحو، نءوين 0.1
تابللطم ةيبلتل ءيلاء ةيئابرهك مكحت
ءمراصلل ءيغانصلل ءوچل نامض

ديزمل فرعا

[illegible]

معلم العمل	KT-JTU (الرابط): التفاصيل	ليغش التليصاف و رايعم ال
جتمن فيرعت	KT-JTU	بيبيبحل طشنم نوبركلل طغضلا ؤوق رابتخا زاهج
ريعام للل لاثم ال	GB/T 30202.3-2013	ؤوق) نجيورنرلن غزنو تيتركلك ؤلزال مءال اللى مئالقي بيبيبحل طشنم نوبركل رابتخا قيروط (طغضلا)
ؤوقل سايق قاطن	ننويون وليك 0 - 10	بببم ال وؤوؤبم ال وبيبيبحل نوبركل انانعل عساو يكيمياندي قاطن
سايقلى ؤقء	±1%	ريعام الميقرلى ليمحتل ؤيلخ ؤجالع لالخن م نؤومضم قاطنل لماك ؤقء
ؤوقل ؤقء	ننويون 0.1	ؤلؤال وؤوضؤال ورسكل لامأ نغ قيقىءل فشكلل ؤيلع ؤقء
عؤرس قاطن رابؤال	ؤقئقءم 0 - 500	تاماءؤسئال ؤءءتم رابتخا ؤمؤنأل لمالكالب لىءعئلل لابق عؤرسل في جردتم ريغ مكؤ
ؤؤازال ؤقء	مم 0.01	قيقىءل وؤشئل سايقلى طيؤال ؤؤازال ؤقء
للاؤال ءؤ	ءءرم رايئئلؤ 220	يسايقلى روطل يءاؤاؤي ؤائبركلك ؤاؤال ءاؤم ئابلمؤم
ءؤال ءءرؤ	زئره 50	ميءالعال عيانصل ؤكبشئال ءءرؤ قفاؤ
ماؤنل لامؤال	لمالكالب قفاؤم	ؤيئائبركلك طباؤوال و، ؤءايقلى ءؤؤو، لىمؤال راطل كلؤي فامبمءم لمامن

معلومات	KT- (زارطال) فنية تفاصيل (KT-JTU)	ليغسنت لى صافى و راي عمال
معلومات عامه	دائرا لى محال نم هيا قائلت هيا مح	هيا لى لى عمال و زه جالاب لى محال ديدت هيا مح