

ديلاب لومحم لاني دعت لالحم

XRF-600M : رصن عل مقرر



ةمدقم

قيدودو عيرس لومحم ني دعت لالحم، XRF600M، في طلال عاعش تب لمعي مادختسالا لهسو اتاقي بطل لل ممصم، XRF، يوي دارل ي ددرت لالني دعت لال عانص يف ةفل تخم لال ةلي لحت لال تاني عل عقوم لال يف ال لي لحت XRF600M رفوي لل قاي امم، تاني عل ريضحت نم ردق لق أب ماخ لال قئاقد للى لى مايا نم يل عمم لال صحت لال تقو نم، ةساس ال تامل عمم لال قيرط لصفبو نود ماخ لال ةني ع لي لحت XRF600M زا ه عي طتسي ةرياعم ري اع م ي لى لى ةجالح.

دي زمل الفرع

زارطلا	XRF-600M/XRF-600MP/XRF-600MS
ةرات لال	ت لوف ولى ك Ag، 50 فده بوبنأ، كيماريسال نم أبعم ةرؤب لال قيقد ةي نى ةعشأ بوبنأ
فشاك لال	نّسحم SDD فشاك / اءألا ي لال Si-Pin فشاك
حشم	عصاوم لال ددعم يكي تاموتوال رتل فال ريغم
ةذفان لال	يراي تخا بقثلل ةداضم ةذفان ميمصت عم نوبتاك
زاوم	مم 5 مداصم
ةيراطب لال	عاس/ري م أ لى لم 6800، ت لوف 7.2 نوي مويتي لى ةيراطب
ةشاش لال	سمل لال لمعت ةيوعس ةنولم ةشاش
زواجت لال ةي بنت	ةي بنت لال جم انربال موقيسى، دادع لال دودح رصان عل زي كرت زواجت ي ام دنع
ةدحاو ةسمل ب ليغشت	ةدحاو ةسمل ب رابتخا
ةبرتل ةبوطر حيصت	ةبرتل ةبوطر لاقف و اقئاقت لى لحت لال حيصت نكمي
تاناي لال ني زخت	تاناي لال ني زخت 100000+
تاناي لال لقن	USB □ ي اف ي او
يعاعش الال نام الال	رورم ةمك ب ي حمم لال مدختس م لال نامأ، ةني ع دوجو مدع ةلاح يف بوبنأ لال قالاغ، ةمال سلال ةيامح زا ه
لالي اري اك لال (يراي تخا)	ساي قوال طاقن عصاوم لى لى جست و عقاوم لال ديدحتل ةروصل للى لى اقئاقت لى طبص ةسد عم ةجدم CCD اري اك
ةئيب لال ةرارح ةجرد	0% ~ 80% ةبوطر لال ةي وئيم ةجرد 50 ~ ةي وئيم ةجرد 10-
نرولال	ةيراطب لال كل ذى يف امب (لطر 3.3) محك 1.5 ي لال و
داعبال	مم 276*مم 91*مم 220: عاقترالال × صرعال × لوطلال
جم انربال ةغل	يرأ تاغل و ةيزي لى لى لال