

دي لاب لومحمال ةنيمثلال نداعمال ل ل حم

رصنعال مقرر: XRF-990



ةمدقم

لومحمال ةنيمثلال نداعمال ل ل حم زاهج نكمي ةعشأ بوبنأ يلع دمتعي يذلا، XRF990 دي لاب كيماري سلال نم أبعم رغصلا ةيهانتم ةيني س تال صوملا هابشأ فشاكو رتموركلاب فلغمو ةيجمرب ةيمزراوخ يلإ ةفاضلإاب، ةادألا يلع ةضفلاو بهذلا زيكرت ربتخي نأ، ةمدقم يف ىرخألا ةنيمثلال نداعمال او ني تال بلاو دي دحتل، اهريمدت نودو ةقدو ةعرسب تارهوجملا فل تخمو يرامثتسالال بهذلاو تارهوجملا اءاقن. ةعرسب ةنيمثلال ةيندعمال داوملا

دي زملا فرعا

فشالكلا	نّسحم SDD فشالك/ Si-Pin فشالك/ ةادألا يلع Si-Pin فشالك
حشرم	عصاوملا ددعت يكي تاموت وألا رتل فل ريرم
ةذفانلا	يراي تخا بقثلل ةدصم ةذفان ميمصت عم نوتباك
ءراوم	م 5 م داصم
ةيراطبلا	ةعاس/ ريرمأ يللم 6800، تلوف 7.2 نويأ مويثيل ةيراطب
ةشاشلا	سمللاب لمعت ةيوعس ةنولم ةشاش
تانايبلان زخت	تانايبلان زخت 100000+
تانايبلان لقن	USB ياف ياو
يعاعشالان مال	رورم ةملكب يحمال مدختس مال نامأ، ةنيع دوجو مدع ةلح يف بوبنألا قالغ، ةمالسلا ةيامح زاهج
ايراي تخا (ايرايكلا)	سايقلا طاقن عصاوم ليجستو عقاوملا دي دحتل ةروصلل يئاقلت طبص ةسدع عم ةحدم CCD ايرماك
رصانعلال	Au, Ag, Al, Pt, Pd, Rh, Ru, Ru, Ir, Zn, Zn, Cu, Ni, Co, Fe دي زملاو
ةئيبلا ةرارح ةجرد	0% ~ 80% بوطرلا ةيؤئم ةجرد 50 ~ ةيؤئم ةجرد 10-
نرولا	ةيراطبلا كلذ يف امب (لطر 3.3) محك 1.5 يلح
داعبالا	LxWxH: 220mm*91mm*276mm
جمانربلا ةغل	ىرخأ تاغل و ةيزيلجلانلا