

ديلاب لومحملا ةبرتلا لرحم

رصنعلا مقرر: XRF-600



ةمدقم

ديلاب لومحملا ةبرتلا لرحم زاغ دغى بساورلاو ةبرتلا صحفل ةهم ةأأ XRF600 ةرطخلا ةلثلا نداعملا نع فشكلا هكمي صحفل XRF600 مادختسا نإ نواث نوضغ يف لكشب للقي عقوملا يف عيرسلا ةبرتلا اهلاسرإ للاح تحت ال تانيعلا ددع نم ريبك نم للقي امم ،اهل لحتل ربتخملا لىل نكميو .لل لحتل تقوو لحتل فيلاكت ةجلاعمو ةبرتلا ةجلاعم فيلاكت لىلقت ديدحتو عيرسلا صحفلا لالخم نم ةبرتلا يف ةجلاعملا قطانم ديدحتو ةثولملا قطانملا عقوملا.

ديزىملا فرع

رارطلا	XRF600/XRF600P/XRF600S
ةراثلا	تلفول وليك 50 ، ةأألا يلاع Ag فده بوبنأ
فشاك	نّسحم SDD فشاك / Si-Pin فشاك / ةأألا يلاع Si-Pin فشاك
حشرم	عضاوملا ددعتم يكتاموتوال رتلفلا ريغم
ةذفانلا	يرايخا بقتلل ةداهم ةذفان ميمصت عم نوتباك
زاوم	م 5 م داصم
ةيراطبلا	ةعاس/ريمأ يلل 6800 ، تلفول 7.2 نويأ مويثيل ةيراطب
ةشاشلا	سمللاب لمعت ةيوعس ةنولم ةشاش
تانايبل نيزخت	تانايبل نيزخت +100000
تانايبل لقن	USB □ ياف ياو
يعاعشال نامألا	رورم ةمكك بيمحملا مدختسمل نامأ ، ةنيغ دوجو مدع ةلاح يف بوبنألا قالغ ، نامألا ةيامح زاغ
سايقلا طاقن عوضاوم لىجستو عقاوملا ديدحتل ةروصلل يئاقلت طبض ةسدع عم ةحدم CCD اريماك	
رصانعلا	
ةئيبل ةرارح ةجرد	0% ~ 80% ةبوترلا ةيؤئم ةجرد -10 °C ~ 50 °C
نزولا	ةيراطبلا كلذ يف امب (لطر 3.3) محك 1.5 يلاوح
داعبال	LxWxH:220mm*91mm*276mm
جمانربلا ةغ	يرحأ تاغلو ةيزيلجنالا