

## ةئفدتل اعزوت زاآ

KHB-3 :رصن عل مقرر



### Introduction

ةئرئاء ةئفدت KHB KinTek ، قوئومو لاعف  
آ ع م .كب صاآل ربآآم لآ آاآاآآل ةلآل  
ةآرد 300 لآ لآل صآ نآآسآ ةآرآ .صقأ  
ةآرد ف ققآل مآآلآب زآمآو ، ةآوئم  
اعرسل نآآسآل او ةآرآل.

### آزمل فرعا

آءوم ن	ةآرآل آرآ (°C)	ةقء (°C)	ةقآقء / رآل) ةآصم لآ	آم آ (L)	نآآسآل ةقآط (KW)	م (م) ةلآل آاعبأل
KHB6				6	1.6	370 * 380 * 440
KHB10				10	2.0	370 * 380 * 490
KHB15				15	2.5	370 * 380 * 490
KHB20	300 طآآم لآ	+/- 1	15	20	3.4	370 * 380 * 550
KHB30				30	4.0	480 * 520 * 550
KHB50				50	6.5	480 * 610 * 620