

تبات و ةيلاع ةراح ةجرب لعا فتلا مامح ةئفدتلا ريودت زاغ KHB-3 :رصنل مقرر



ةمدقم

ةيرئاد ةئفدت KinTek KHB ، قوئوم و لعا فح عم .كب صاا ل ربئا مالا ااا ااا ةلا ااا ةجرب 300 ل ل صاا نل ااا ةراا ةجرب .ل صاا ةجرب ف قلا مالا اب زلا مالا ، ةل وئلا .ع رلا نل ااا ةراا ل

لا مالا فرعا

ااا	ةراا ل ااا (°C)	ةاا (°C)	ةلا مالا (ل / ااا)	لا (L)	لا (KW)	لا (م * م * م)
KHB6				6	1.6	370 * 380 * 440
KHB10				10	2.0	370 * 380 * 490
KHB15				15	2.5	370 * 380 * 490
KHB20	300 ل ااا	+/- 1	15	20	3.4	370 * 380 * 550
KHB30				30	4.0	480 * 520 * 550
KHB50				50	6.5	480 * 610 * 620