

## تبات وة لى لاع ة راح ة جرد ب لى لاع ف ت ل مام ة ة ف د ت ل ا ر ي و د ت ز ا ح KHB-3 : ر ص ن ل ا م ق ر



### ة م د ق م

ة ر ي ا د ة ة ف د ت KHB KinTek ، ق و ث و م و ل ا ع ف  
ح ع م . ك ب ص ا ح ل ا ر ب ت خ م ل ا ت ا ج ا ي ت ح ا ل ة ل ا ث م  
ة ج ر د 300 ل ص ت ن ي خ س ت ة ر ا ح ة ج ر د . ل ص ق ا  
ة ج ر د ي ف ق ي ق د ل ا م ك ح ت ل ا ب ز ي م ت ت و ، ة ي و ئ م  
ع . ر س ل ل ن ي خ س ت ل ا و ة ر ا ح ل ا

### د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ح د و م ن	ة ر ا ح ل ا ج ر د (°C)	ة ق د (°C)	ة ق ي ق د / ر ت ل (ة خ ص م ل ا)	ح م ح (L)	ن ي خ س ت ل ا ة ق ا ط (KW)	م م (م ل ك ل ا د ا ع ب ا ل ا)
KHB6				6	1.6	370 * 380 * 440
KHB10				10	2.0	370 * 380 * 490
KHB15				15	2.5	370 * 380 * 490
KHB20	300 ط ي ح م ل ا	+/- 1	15	20	3.4	370 * 380 * 550
KHB30				30	4.0	480 * 520 * 550
KHB50				50	6.5	480 * 610 * 620