

تاهجات الة ددعتم ةقاطلا ةيلاع ةيبكوك ةيورك ةنحطم

رصننل مقرر: KT-P4000E



ةمدقم

ةنحطم الة نم قتشتم ديدج جتنم وه KT-P4000E نإ عم ةقاطلا ةيلاع ةيدومعلا ةيبكوك لل ةيورك لل تاجخم جئاتن ربخا. ةجرد 360 نارودلا ةفيظو ةنوحاط ةيعو 4 عم أمجح رخصأو ةدحومو عرسأ ةنعي لم 1000 ةعس ةيورك

ديزملا فرعا

نحطال أدبم	ةيبذجالا كاكثجالا ريتألا
ةبس انملا داوملا	ةبالصلال ةطس وتمو ةريغص ةش ةبطر وأ ةفاج
داوملا لاخدا مجح	< 10 مم
داوملا جارخا مجح	0.1-20 مم
ةجلعلا مجح	4000 لم
صرقلا ةعرس	ةقيقد/ةرود 800
نحطال ةدام	كيماريس؛ ننتسجننل ديبرك قيقع أدصلل مواقم ذالوف بلص ذالوف خ. ل. نوليان
يبكوك لل صرقلا ةحاسم ةكرخ عصو	ةجرد 360 ةريغتم ةيبكوك ةكرخ Y X روحملا
كرحلا ةوق	طاو 870، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
يفاصلال نزولا	محك 242
داعبالا	مم 780 عافتالال * 685 صرعال * 1120 لوطال
ةيامجالا يوتسم	IP65
ةدوخل ريعاعم	CE