

تاهجات الة ددعتم ةقاطلا ةيلاع ةيبكوك ةيورك ةنحطم

رصننل مقرر: KT-P4000E



ةمدقم

ةنحطم الة نم قتشتم ديدج جتنم وه KT-P4000E نإ عم ةقاطلا ةيلاع ةيدومعلا ةيبكوك الة يورك الة تاجخم جئاتن ربخا. ةجرد 360 نارودلا ةفيظو ةنوحاط ةيعوأ 4 عم أمجح رغصأ ةدحومو عرسأ ةنيع لم 1000 ةعس ةيورك.

ديزم الة فرعا

نحطال أدبم	ةيبذجالا كاكثجالا ريتأللا
ةبسانم الة داوم الة	ةبالصلال ةطسوتتمو ةريغص ةش ةبطر وأ ةفاج
داوم الة لادخال مخرج	
داوم الة جارخا مخرج	مم 0.1-20
ةجلال عم الة مخرج	لم 4000
صرق الة ةعرس	ةقيقي د/ةرود 800
نحطال ةدام	كيماريس؛ نتسجنت الة ديبرك قيقع أدصلل مواقم ذالوف بلص ذالوف خ. ل. نوليان
يبكوك الة صرق الة ةحاسم ةكرخ عوصو	ةجرد 360 ةريغتم ةيبكوك ةكرخ X Y روحم الة
كرح الة ةوق	طاو 870، زتره 50-60، ددرتم رايات تلوف 200-240/تلوف 100-120
يفاصل الة نزولا	مجم 242
داعبالا	مم 780 عافترالال * 685 صرعال * 1120 لوطال
ةيام الة يوتسم	IP65
ةدوخل ريباعم	CE