

# تاهجات الة ددعتم ةقاطلا ةيلاع ةيبكوك ةيورك ةنحطم

رصننل مقرر: KT-P4000E



## Introduction

ةنحطم الة نم قتشتم ديدج جتنم وه KT-P4000E نإ عم ةقاطلا ةيلاع ةيدومعلا ةيبكوك الة يورك الة تاجرخم جئاتن ربخا. ةجرد 360 نارودلا ةفيظو ةنوحاط ةيعو 4 عم أمجح رخصأو ةدحومو عرسأ ةنيع لم 1000 ةعس ةيورك.

## ديزم الة فرعا

نحطال أدبم	ةيبذجالا   كاكثجالا   ريتأال
ةبسانم الة داوم الة	ةبالصلال ةطسوتتمو ةريغص ةش ةبطر وأ ةفاج
داوم الة لادخ مجح	< 10 مم
داوم الة جارخ مجح	0.1-20 مم
ةجلع الة مجح	4000 لم
صرق الة ةعرس	ةقيقد/ةرود 800
نحطال ةدام	كيماريس؛ ننتسجنال ديبك قيقع أدصلل موقم ذالوف بلص ذالوف خ. ل. نوليان
يبكوك الة صرق الة ةحاسم ةكرخ عصو	ةجرد 360 ةريغتم ةيبكوك ةكرخ X   Y روحم الة
كرح الة ةوق	طاو 870، زتره 50-60، ددرتم راي تالوف 200-240/تالوف 100-120
يفاصلال نرولا	محك 242
داعبالا	مم 780 عافتالال * 685 ضرع الة * 1120 لوطال
ةيام الة سوسم	IP65
ةدوخل ريباعم	CE