

تاهجات الة دعمتة قاطلا ةيلاك ةيبكوك ةيورك ةنحطم

رصنل مقرر: KT-P2000E



ةمدقم

ةنحطم الة نم قتشتم ديدج جتنم وه KT-P2000E عم ةقاطلا ةيلاك ةيلاك ةيبكوك الة يورك الة جتنم الة زيمتة الة. ةجرد 360 نارود ةفيظو ةيلاك ةيلاك الة يورك الة ةنحطم الة صئاصخب ةفيظوب أضيأ زيمتة لب ، بسحف ةقاطلا ةيبكوك الة مسجلل ةجرد 360 ةيلاك ةديرف نارود.

[ديزلال فرعا](#)

| | |
|-----------------------------------|---|
| نحطلال أدبم | لكاكتحال اوريتأتلال ةوق |
| ةبسانم الة داوم الة | ةبالصلال ةطسوتتمو ةريغص ةش ةبطر وأ ةفاج |
| داوم الة لادخا مجح | < 10 مم |
| داوم الة جارخا مجح | 0.1-20 مم |
| ةجلال عم الة مجح | 2000 لم |
| صرق الة ةعرس | ةقيق/د/ارود 800 |
| نحطلال ةدام | لكيماريس ؛ ننتسجنتالال ديبرك قيقع أدصلل موقم ذالوف بلصل ذالوف لخ. ل. نوليان |
| يبيكوك الة صرق الة ةحاسم ةكرخ عصو | ةجرد 360 ةريغتم ةيبكوك ةكرخ X Y روحم الة |
| كرح الة ةوق | طاو 870 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوف 200-240 / تلوف 100-120 |
| يفاصلال نرولا | محك 233 |
| داعبالا | مم 780 عافترالال * 685 ضرع الة * 1120 لوطال |
| ةيام الة يوتسم | IP65 |
| ةدوخلال رييعم | CE |