

تاهجات الة ددعتم ةقاطلا ةيلاع ةيبكوك ةيورك ةنحطم

رصنعلال مقر: KT-P2000E



ةمدقم

ةنحطم الة نم قتشتم ديدج جتنم وه KT-P2000E عم ةقاطلا ةيلاع ةيودومعلا ةيبكوكلا ةيوركلا جتنم الة زيمتي ال .ةجرد 360 نارودة فيظو ةيلاع ةيسأرلا ةيوركلا ةنحطم الة صئاصخب ةفيظوب أضيأ زيمتي لب ، بسحف ةقاطلا ةيبكوكلا مسجلل ةجرد 360 ةيوازب ةديرف نارود

[ديزمالا فرع](#)

نحطلال أدبم	لكاتخال او ريتأتلال ةوق
ةبسانم الة داوم الة	ةبالصلال ةطسوتتمو ةريغص ةش ةبطر وأ ةفاج
داوم الة لادخال محج	
داوم الة جارخال محج	0.1-20 مم
ةجلالعملال محج	2000 لم
صرقلا ةعرس	ةقيقي/د/ةرود 800
نحطلال ةدام	لكيماريس ؛نتسجنتل الة ديبرك قيقع أدصلل مواقم ذالوف بلصل ذالوف لخال ، نولي ان
يبكوكلا صرقلا ةحاسم ةكرح عوصو	ةجرد 360 ةريغتم ةيبكوك ةكرح X Y روحم الة
كرحمالا ةوق	طاو 870 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوف 200-240 /تلوف 100-120
يفاصلال نزولا	محك 233
داعبالا	مم 780 عافترالال * 685 ضرع الة * 1120 لوطال
ةيامجالل ةوتسم	IP65
ةدوخلال رييعم	CE